


Acciaio o ghisa

Passo
8mm

Larghezza cinghia 30mm

- Per cinghia RPP8
- Passo: 8mm
- Materiale:
Ghisa o
Acciaio fosfatato in base
alle dimensioni

Venduta
prealesata**




Accessori

- Cinghie RPP8
- Rulli tenditori GTC

Info

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- Componenti non modificabili a nostra cura



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Materiale	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	ØDi	F	L	Prealesaggio non garantito		Prezzo Unit. da 1 a 5
										ØA**	Stock*	
22HTD8M-30F	Acciaio	22	56,02	54,65	60,0	43	-	38	48	12	✓	14,57 €
24HTD8M-30F		24	61,12	59,75	66,0	45	-	38	48	12	✓	16,68 €
26HTD8M-30F		26	66,21	64,85	70,0	48	-	38	48	12	✓	18,89 €
28HTD8M-30F		28	71,30	70,08	75,0	50	-	38	48	15	✓	20,96 €
30HTD8M-30F		30	76,39	75,13	82,5	55	-	38	48	15	✓	24,05 €
32HTD8M-30F		32	81,49	80,16	87,0	60	-	38	48	15	-	26,66 €
34HTD8M-30F		34	86,58	85,22	91,0	66	-	38	48	15	✓	29,52 €
36HTD8M-30F		36	91,67	90,30	97,0	70	-	38	48	15	✓	32,60 €
38HTD8M-30F		38	96,77	95,39	102,0	75	-	38	48	15	-	35,86 €
40HTD8M-30F		40	101,86	100,49	106,0	75	-	38	48	15	✓	38,83 €
44HTD8M-30F		44	112,05	110,67	120,0	75	-	38	48	15	-	46,29 €
48HTD8M-30F		48	122,23	120,86	128,0	75	-	38	48	15	✓	53,52 €
56HTD8M-30F		56	142,60	141,23	150,0	90	116	38	48	15	✓	74,57 €
64HTD8M-30F		64	162,97	161,60	168,0	90	137	38	48	15	-	92,14 €
72HTD8M-30F	72	183,35	181,97	192,0	95	158	38	48	15	-	108,21 €	
80HTD8M-30	Ghisa	80	203,72	202,35	-	100	180	38	48	15	-	96,54 €
90HTD8M-30		90	229,18	227,81	-	100	204	38	48	15	-	105,23 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



M1

Coppia ruota e vite senza fine , Acciaio non temprato



BLM

Pressore liscio a molla, Corpo inox



NT61

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 5 a 14 Nm - a treni parall...



TCL-ECL

Piede massiccio per carichi pesanti, Vite a registro



DOG316

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 1.5 a 2 Nm



FGWA

Supporto per estremità dell'albero, A soletta



FRtool

Attrezzi per inserti filettati, Attrezzo di posa



PSG125

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato




GTCSS

Rullo tendicinghia, Per ambienti aggressivi



EIM

Cavallotto Inox, Inox



BMM


Manopola, zigrinata



MSP38

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø38 con...

Prodotti correlati



RPP8

Cinghia di trasmissione RPP, RPP8



GTC

Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti