


Acciaio o ghisa

Passo
8mm

Larghezza cinghia 30mm

- Per cinghia RPP8
- Passo: 8mm
- Materiale:
Ghisa o
Acciaio fosfatato in base
alle dimensioni

Venduta
prealesata**




Accessori

- Cinghie RPP8
- Rulli tenditori GTC

Info

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- Componenti non modificabili a nostra cura



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ |
|-----|--------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -12% | Su richiesta |

| Codice | Materiale | N. di denti | Ø primitivo | ØD esterno | ØE flangia | ØM | ØDi | F | L | Prealesaggio non garantito | | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-----|-----|----|----|----------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | ØA** | Stock* | |
| 22HTD8M-30F | Acciaio | 22 | 56,02 | 54,65 | 60,0 | 43 | - | 38 | 48 | 12 | ✓ | 14,57 € |
| 24HTD8M-30F | | 24 | 61,12 | 59,75 | 66,0 | 45 | - | 38 | 48 | 12 | ✓ | 16,68 € |
| 26HTD8M-30F | | 26 | 66,21 | 64,85 | 70,0 | 48 | - | 38 | 48 | 12 | ✓ | 18,89 € |
| 28HTD8M-30F | | 28 | 71,30 | 70,08 | 75,0 | 50 | - | 38 | 48 | 15 | ✓ | 20,96 € |
| 30HTD8M-30F | | 30 | 76,39 | 75,13 | 82,5 | 55 | - | 38 | 48 | 15 | ✓ | 24,05 € |
| 32HTD8M-30F | | 32 | 81,49 | 80,16 | 87,0 | 60 | - | 38 | 48 | 15 | - | 26,66 € |
| 34HTD8M-30F | | 34 | 86,58 | 85,22 | 91,0 | 66 | - | 38 | 48 | 15 | ✓ | 29,52 € |
| 36HTD8M-30F | | 36 | 91,67 | 90,30 | 97,0 | 70 | - | 38 | 48 | 15 | ✓ | 32,60 € |
| 38HTD8M-30F | | 38 | 96,77 | 95,39 | 102,0 | 75 | - | 38 | 48 | 15 | - | 35,86 € |
| 40HTD8M-30F | | 40 | 101,86 | 100,49 | 106,0 | 75 | - | 38 | 48 | 15 | ✓ | 38,83 € |
| 44HTD8M-30F | | 44 | 112,05 | 110,67 | 120,0 | 75 | - | 38 | 48 | 15 | - | 46,29 € |
| 48HTD8M-30F | | 48 | 122,23 | 120,86 | 128,0 | 75 | - | 38 | 48 | 15 | ✓ | 53,52 € |
| 56HTD8M-30F | | 56 | 142,60 | 141,23 | 150,0 | 90 | 116 | 38 | 48 | 15 | ✓ | 74,57 € |
| 64HTD8M-30F | | 64 | 162,97 | 161,60 | 168,0 | 90 | 137 | 38 | 48 | 15 | - | 92,14 € |
| 72HTD8M-30F | 72 | 183,35 | 181,97 | 192,0 | 95 | 158 | 38 | 48 | 15 | - | 108,21 € | |
| 80HTD8M-30 | Ghisa | 80 | 203,72 | 202,35 | - | 100 | 180 | 38 | 48 | 15 | - | 96,54 € |
| 90HTD8M-30 | | 90 | 229,18 | 227,81 | - | 100 | 204 | 38 | 48 | 15 | - | 105,23 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



E60

Riduttore a rinvio angolare, da 4.50 a 62 Nm



BPHF

Sfera portante, Forte



DCA

Ventosa, Gomma naturale



RFVcap

Coperchio di protezione inox, Coperchio di protezione aperto



RPB

Vite a ricircolo di sfere, Supporto



PF55

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



NT63

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 8 to 20 Nm - a treni paral...




BCM_HPBT

Spazzola cilindrica modulare, Filo poliestere PBT



PF40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 18 Nm



LSM

Vite trapezoidale inox 316L, Inox - 1 filetto



ACLRP


Rullo per profilati, Con cuscinetto a sfere



BLHB30

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 4.47 Nm

Prodotti correlati



RPP8

Cinghia di trasmissione RPP, RPP8



GTC

Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti