Acc Ghi Stock Puleggia dentata di trasmissione

Acciaio o ghisa

Passo 8mm

Larghezza cinghia 30mm


- ***Per cinghia RPP8***
- *Passo: 8mm*
- *Materiale:*
  Ghisa o
  Acciaio fosfatato in base alle dimensioni


Accessori

- *Cinghie **RPP8***
- *Rulli tenditori **GTC***

Info

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione*
- *Rilavorazione imperativa a cura del cliente*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Materiale	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	ØDi	F	L	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
22HTD8M-30F	Acciaio	22	56,02	54,65	60,0	43	-	38	48	12	✔	14,57 €
24HTD8M-30F		24	61,12	59,75	66,0	45	-	38	48	12	✔	16,68 €
26HTD8M-30F		26	66,21	64,85	70,0	48	-	38	48	12	✔	18,89 €
28HTD8M-30F		28	71,30	70,08	75,0	50	-	38	48	15	✔	20,96 €
30HTD8M-30F		30	76,39	75,13	82,5	55	-	38	48	15	✔	24,05 €
32HTD8M-30F		32	81,49	80,16	87,0	60	-	38	48	15	-	26,66 €
34HTD8M-30F		34	86,58	85,22	91,0	66	-	38	48	15	✔	29,52 €
36HTD8M-30F		36	91,67	90,30	97,0	70	-	38	48	15	✔	32,60 €
38HTD8M-30F		38	96,77	95,39	102,0	75	-	38	48	15	-	35,86 €
40HTD8M-30F		40	101,86	100,49	106,0	75	-	38	48	15	✔	38,83 €
44HTD8M-30F		44	112,05	110,67	120,0	75	-	38	48	15	-	46,29 €
48HTD8M-30F		48	122,23	120,86	128,0	75	-	38	48	15	✔	53,52 €
56HTD8M-30F		56	142,60	141,23	150,0	90	116	38	48	15	✔	74,57 €
64HTD8M-30F		64	162,97	161,60	168,0	90	137	38	48	15	-	92,14 €
72HTD8M-30F		72	183,35	181,97	192,0	95	158	38	48	15	-	108,21 €
80HTD8M-30	Ghisa	80	203,72	202,35	-	100	180	38	48	15	-	96,54 €
90HTD8M-30		90	229,18	227,81	-	100	204	38	48	15	-	105,23 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...


MDPOT

Potenziometro,


J51

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.13 a 0.49 - a treni para...


NPCR

Morsetto porta fotocellule, Regolabile


WINGbrEcrou

Dado ad alette per serraggio manuale DIN315, Ottone DIN 315


R205

Molla per stampi ISO10243, Forte


UTKswc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio


CHAR5050_Z

Cerniera a molla, avvitabile


SVG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 106,7mm a 121,4mm


SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1


GBS

Dado per vite a sfere, Dado flangiato


MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata ,


BLHT30

Rinvio angolare a T, da 1.65 a 4.40 Nm

Prodotti correlati


RPP8

Cinghia di trasmissione RPP, RPP8


GTC

Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti