


Acciaio o ghisa

Passo
8mm

Larghezza cinghia 30mm

- Per cinghia RPP8
- Passo: 8mm
- Materiale:
Ghisa o
Acciaio fosfatato in base
alle dimensioni

Venduta
prealesata**




Accessori

- Cinghie RPP8
- Rulli tenditori GTC

Info

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- Componenti non modificabili a nostra cura




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Mate-riale	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	ØDi	F	L	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
22HTD8M-30F	Acciaio	22	56,02	54,65	60,0	43	-	38	48	12	✓	14,57 €
24HTD8M-30F		24	61,12	59,75	66,0	45	-	38	48	12	✓	16,68 €
26HTD8M-30F		26	66,21	64,85	70,0	48	-	38	48	12	✓	18,89 €
28HTD8M-30F		28	71,30	70,08	75,0	50	-	38	48	15	✓	20,96 €
30HTD8M-30F		30	76,39	75,13	82,5	55	-	38	48	15	✓	24,05 €
32HTD8M-30F		32	81,49	80,16	87,0	60	-	38	48	15	-	26,66 €
34HTD8M-30F		34	86,58	85,22	91,0	66	-	38	48	15	✓	29,52 €
36HTD8M-30F		36	91,67	90,30	97,0	70	-	38	48	15	✓	32,60 €
38HTD8M-30F		38	96,77	95,39	102,0	75	-	38	48	15	-	35,86 €
40HTD8M-30F		40	101,86	100,49	106,0	75	-	38	48	15	✓	38,83 €
44HTD8M-30F		44	112,05	110,67	120,0	75	-	38	48	15	-	46,29 €
48HTD8M-30F		48	122,23	120,86	128,0	75	-	38	48	15	✓	53,52 €
56HTD8M-30F		56	142,60	141,23	150,0	90	116	38	48	15	✓	74,57 €
64HTD8M-30F		64	162,97	161,60	168,0	90	137	38	48	15	-	92,14 €
72HTD8M-30F	72	183,35	181,97	192,0	95	158	38	48	15	-	108,21 €	
80HTD8M-30	Ghisa	80	203,72	202,35	-	100	180	38	48	15	-	96,54 €
90HTD8M-30		90	229,18	227,81	-	100	204	38	48	15	-	105,23 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



P20

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 5 Nm



RBNpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - caucciù



DOMI120

Accessori di collegamento, Piastra




VDSQ

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Bloccaggio rapido per prof...



PM4

Ruota per vite senza fine, Bronzo



VAB

Vite a ricircolo di sfere al metro, Vite a sfere rullata, al metro




PRF_CLIP_22

Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per cavi elettrici...




FF10

Riduttore ad alberi paralleli, da 0.78 a



PTGR

Puleggia folle, Per cinghia tonda



RPP8


Cinghia di trasmissione RPP,



GCT

Copiglia per tubo, Clip per tubo

Prodotti correlati



RPP8

Cinghia di trasmissione RPP, RPP8



GTC

Rullo tendcinghia, Per applicazioni correnti