


Snodo angolare a 180° acciaio o **inox** Stock **Acc**

IBJ Contatto acciaio/acciaio o inox/inox IBJss

- Articolazione assiale simile a DIN 71802
- Corpo a norma DIN 71805
- Gambo filetato a norma DIN 71803
- Materiale:
Acciaio zincato
Inox 1.4305 (Inox A2)



**NUOVI
SCONTI**

SCONTI PER QUANTITÀ **A** / acciaio


SCONTI PER QUANTITÀ **B** / inox

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	-50%	Su richiesta	Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØD	ØT	A	L1	L3	E	Chiave	Carico assiale F (N)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio											
IBJ-5	8	M5	22	19,2	9	10,2	7	30	0,015	✓	A 5,35 €
IBJ-6	10	M6	25	23,5	11	11,5	8	40	0,025	✓	A 6,86 €
IBJ-8	13	M8	30	29,5	13	14,0	11	60	0,053	✓	A 7,25 €
IBJ-10	16	M10	35	36,0	16	15,5	13	80	0,104	✓	A 10,05 €
IBJ-14x1,5	19	M14x1,5	45	48,0	20	21,5	16	100	0,221	✓	A 25,66 €
Inox											
IBJ-5/SS	8	M5	22	19,2	9	10,2	7	30	0,015	✓	B 9,64 €
IBJ-6/SS	10	M6	25	23,5	11	11,5	8	40	0,025	✓	B 11,55 €
IBJ-8/SS	13	M8	30	29,5	13	14,0	11	60	0,055	✓	B 12,68 €
IBJ-10/SS	16	M10	35	36,0	16	15,5	13	80	0,105	-	B 20,76 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SLS

Supporto per vite trapezoidale, Supporto Drylin® fisso



PRF4545r90

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm - R90°



UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Ghiera per stelo filettato del martinetto



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



SCE_SS

Serracavo, Inox



SBF

Open flange bearing unit for food industry, cover



AHEX

Riduttore manuale, Barra esagonale



DB_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 2:1



BSM_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo e



HW_HT

Guida su semi-binari, Binario



GGP

Vite ad alette, Tecnopolimero con inserto in acciaio



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 87,3Nm

Prodotti correlati



RAS

Snodo angolare a 90° DIN71802, Acciaio



IBjss

Snodo angolare, Inox



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...