


Snodo angolare a 180° acciaio o **inox** Stock **Acc**

IBJ Contatto acciaio/acciaio o inox/inox IBJss

- Articolazione assiale simile a DIN 71802
- Corpo a norma DIN 71805
- Gambo filetato a norma DIN 71803
- Materiale:
Acciaio zincato
Inox 1.4305 (Inox A2)



**NUOVI
SCONTI**

SCONTI PER QUANTITÀ **A** / acciaio

SCONTI PER QUANTITÀ **B** / inox

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	-50%	Su richiesta	Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØD	ØT	A	L1	L3	E	Chiave	Carico assiale F (N)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio											
IBJ-5	8	M5	22	19,2	9	10,2	7	30	0,015	✓	A 5,35 €
IBJ-6	10	M6	25	23,5	11	11,5	8	40	0,025	✓	A 6,86 €
IBJ-8	13	M8	30	29,5	13	14,0	11	60	0,053	✓	A 7,25 €
IBJ-10	16	M10	35	36,0	16	15,5	13	80	0,104	✓	A 10,05 €
IBJ-14x1,5	19	M14x1,5	45	48,0	20	21,5	16	100	0,221	✓	A 25,66 €
Inox											
IBJ-5/SS	8	M5	22	19,2	9	10,2	7	30	0,015	✓	B 9,64 €
IBJ-6/SS	10	M6	25	23,5	11	11,5	8	40	0,025	✓	B 11,55 €
IBJ-8/SS	13	M8	30	29,5	13	14,0	11	60	0,055	✓	B 12,68 €
IBJ-10/SS	16	M10	35	36,0	16	15,5	13	80	0,105	-	B 20,76 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



UCF_SS

Cuscinetto a flangia quadrata tutto inox, Inox



PRF_PL_9090

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 90x90 mm



H3

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



J66

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.90 a 2.80 Nm - a treni p...



GCA

Copiglia a scatto, A scatto



CFF

Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



PR40

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 50



RT70

Calettatore di bloccaggio DIN, Coppia media/elevata



DOMI80

Accessori di collegamento, Piastra



DOMI50

Accessori di collegamento, Piastra



GPB55

Impugnatura sferica femmina filettata, Inox 304



T2

Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano armatura in acciaio

Prodotti correlati



IBJ

Snodo angolare a 180°, Acciaio



RAS

Snodo angolare a 90° DIN71802, Inox