


Snodo angolare a 180° acciaio o **inox** Stock **Acc**

IBJ Contatto acciaio/acciaio o inox/inox IBJss

- Articolazione assiale simile a DIN 71802
- Corpo a norma DIN 71805
- Gambo filetato a norma DIN 71803
- Materiale:
Acciaio zincato
Inox 1.4305 (Inox A2)



**NUOVI
SCONTI**

SCONTI PER QUANTITÀ **A** / acciaio

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 60+ |
|-----|--------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -20% | -30% | -50% | Su richiesta |

SCONTI PER QUANTITÀ **B** / inox

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 60+ |
|-----|--------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -15% | -20% | -30% | Su richiesta |

| Codice | ØD | ØT | A | L1 | L3 | E | Chiave | Carico assiale F (N) | Massa (kg) | Stock* | Prezzo |
|----------------|----|---------|----|------|----|------|--------|----------------------------|---------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | unit. da 1 a 5 |
| Acciaio | | | | | | | | | | | |
| IBJ-5 | 8 | M5 | 22 | 19,2 | 9 | 10,2 | 7 | 30 | 0,015 | ✓ | A 5,35 € |
| IBJ-6 | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 11 | 11,5 | 8 | 40 | 0,025 | ✓ | A 6,86 € |
| IBJ-8 | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 13 | 14,0 | 11 | 60 | 0,053 | ✓ | A 7,25 € |
| IBJ-10 | 16 | M10 | 35 | 36,0 | 16 | 15,5 | 13 | 80 | 0,104 | ✓ | A 10,05 € |
| IBJ-14x1,5 | 19 | M14x1,5 | 45 | 48,0 | 20 | 21,5 | 16 | 100 | 0,221 | ✓ | A 25,66 € |
| Inox | | | | | | | | | | | |
| IBJ-5/SS | 8 | M5 | 22 | 19,2 | 9 | 10,2 | 7 | 30 | 0,015 | ✓ | B 9,64 € |
| IBJ-6/SS | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 11 | 11,5 | 8 | 40 | 0,025 | ✓ | B 11,55 € |
| IBJ-8/SS | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 13 | 14,0 | 11 | 60 | 0,055 | ✓ | B 12,68 € |
| IBJ-10/SS | 16 | M10 | 35 | 36,0 | 16 | 15,5 | 13 | 80 | 0,105 | - | B 20,76 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Altri prodotti...



BAC110
Contenitore a becco,
Contenitore



VDSQ
Bloccaggio scorrevole
per la regolazione,
Bloccaggio rapido per
prof...




PO
Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio



E15
Riduttore a rinvio
angolare, da 0.40 a
2.53 Nm



DOMI120
Slitta di regolazione
Domino 120, Slitta
DOMILINE 120 con
contatore ...




PF45
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
40 Nm



ZAmM
Albero per guida
lineare, Acciaio
temprato



PENC
Maniglia da incasso,
montaggio a scatto



CHB
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a



VB
Volantino a 6 lobi,
Duroplast - Inox



BTE
Tenditore automatico
universale, Per



TOC
Testa orientabile,
Corta

Prodotti correlati



IBJ
Snodo angolare a
180°, Acciaio



RAS
Snodo angolare a 90°
DIN71802, Inox