

Ingranaggio interno



Modulo 1,25

Acciaio o plastica **lavorata**



- Angolo di pressione 20°
- Materiali:
Acciaio 34C10 o
Plastica delrin
(componenti lavorati)

Opzioni


- Numero di denti diverso:
- Altri materiali (acciaio, ottone...)
- Altro modulo fino al modulo 4

Accessori

- Ingranaggi dritti dello stesso modulo es. G1,25..., ZG1,25...

IN : Acciaio

ZIN : Plastica



SCONTI PER QUANTITÀ ACCIAIO

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ PLASTICA

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Primitivo	Interno		Mozzo	Prezzo unit. da 1 a 5	
ACCIAIO IN	PLASTICA ZIN	Z	ØP	ØA	ØD	ØM	ACCIAIO IN	PLASTICA ZIN
IN1.25-51	ZIN1.25-51	51	63,75	61,75	100	94	64,43 €	46,39 €
IN1.25-60	ZIN1.25-60	60	75,00	72,50	100	94	69,06 €	49,73 €
IN1.25-100	ZIN1.25-100	100	125,00	122,50	175	150	120,83 €	86,99 €
↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓								
IN1.25-160	ZIN1.25-160	160	200,00	197,50	250	225	217,81 €	125,03 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SVR20
Martinetto a vite - Vite rotante, Con madrevite esterna



CQA30
Accessori per slitta di regolazione miniatura, 30



BTE
Tenditore automatico universale, Per applicazioni correnti



HTD5M_15
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Alluminio



ZDB
Ingranaggio conico in plastica, 2:1



ZDB
Ingranaggio conico in plastica, 2:1



PR40
Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 50



AC
Piastrina di riscontro, 15mm




FF50
Riduttore ad alberi paralleli, da 111 a 425 Nm



VPSS
Volantino a 6 lobi, Duroplast - Inox



HTD8M_20
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Acciaio



RDE-W
Rondella di tenuta Hygienic Usit®, Inox - EPDM bianco

Prodotti correlati



ZG125
Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)