

Ingranaggio interno

Modulo 1,25

Acciaio o plastica **lavorata**



IN : Acciaio



ZIN : Plastica


- ***Angolo di pressione 20°***
- *Materiali:*
  Acciaio 34C10 o
  Plastica delrin
  (componenti lavorati)

Opzioni

- ***Numero di denti diverso:***
- *Altri materiali (acciaio, ottone…)*
- ***Altro modulo fino al modulo 4***

Accessori

- *Ingranaggi dittri dello stesso modulo es.* **G1,25..., ZG1,25...**





SCONTI PER QUANTITÀ ACCIAIO

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ PLASTICA

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice ACCIAIO *IN*	Codice PLASTICA *ZIN*	Denti Z	Primitivo ØP	Interno ØA	ØD	Mozzo ØM	Prezzo unit. da 1 a 5 ACCIAIO *IN*	Prezzo unit. da 1 a 5 PLASTICA *ZIN*
IN1.25-51	ZIN1.25-51	51	63,75	61,75	100	94	64,43 €	46,39 €
IN1.25-60	ZIN1.25-60	60	75,00	72,50	100	94	69,06 €	49,73 €
IN1.25-100	ZIN1.25-100	100	125,00	122,50	175	150	120,83 €	86,99 €
↓	↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione						↓	↓
IN1,25-160	**ZIN1,25-160**	**160**	**200,00**	**197,50**	**250**	**225**	**217,81 €**	**125,03 €**

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ACLEPP

Angolare, 4 fori



PW_PWG05

Vite senza fine di precisione, Acciaio



BCM_TP

Spazzola cilindrica modulare, Filo in tampico



AZY_SS

Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox



DOG319

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 4 a 9 Nm



RFK28B

Riduttore ipoide inox, fino a 130 Nm



UGH20

Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø20



GAC

Chiusura a leva con serratura, Riscontro grezzo




BOXKU

Box kit di chiavette a disco, Box kit di chiavette a disco -



PTA40ssEB

Articulated foot whit sheet metal base Ø40, 3000N



H3

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



HG6-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45

Prodotti correlati



ZG125

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)