

Ingranaggio interno



Modulo 1,25

Acciaio o plastica **lavorata**



- Angolo di pressione 20°
- Materiali:
Acciaio 34C10 o
Plastica delrin
(componenti lavorati)

Opzioni


- Numero di denti diverso:
- Altri materiali (acciaio, ottone...)
- Altro modulo fino al modulo 4

Accessori

- Ingranaggi dritti dello stesso modulo es. G1,25..., ZG1,25...

IN : Acciaio

ZIN : Plastica



SCONTI PER QUANTITÀ ACCIAIO

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ PLASTICA

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Primitivo	Interno		Mozzo	Prezzo unit. da 1 a 5	
ACCIAIO IN	PLASTICA ZIN	Z	ØP	ØA	ØD	ØM	ACCIAIO IN	PLASTICA ZIN
IN1.25-51	ZIN1.25-51	51	63,75	61,75	100	94	64,43 €	46,39 €
IN1.25-60	ZIN1.25-60	60	75,00	72,50	100	94	69,06 €	49,73 €
IN1.25-100	ZIN1.25-100	100	125,00	122,50	175	150	120,83 €	86,99 €
↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓								
IN1.25-160	ZIN1.25-160	160	200,00	197,50	250	225	217,81 €	125,03 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SLS

Supporto per vite trapezoidale, Supporto Drylin® flottante



BFM

Dado trapezoidale, Bronzo - 1 filetto



BPH

Sfera portante a incastro cilindrico, Forte



PDD

Pressore a molla sensore di rilevamento, Con attacco per sensore



DSF

Limitatore di coppia a scivolamento, 4 a 2800 Nm



PCS37

Pignone a catena - acciaio, 9.525mm (DIN06B-1)



CHA1056-U4

Cerniera ad avvitare, Aperitura 180°



NSO

Supporto standard per manicotto aperto a sfere, Aperto - lungo



PRF-SRA

Sistema di chiusura per profili alluminio, Serrata



ACLRP

Rullo per profilati, Con cuscinetto a sfera



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 87,3Nm



TRMSS

Cremagliera a sezione circolare, Inox - modulo 1-5

Prodotti correlati



ZG125

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)