

Ingranaggio interno



Modulo 1,25

Acciaio o plastica **lavorata**



- Angolo di pressione 20°

- Materiali:

Acciaio 34C10 o

Plastica delrin

(componenti lavorati)

Opzioni

- Numero di denti diverso:

- Altri materiali (acciaio, ottone...)

- Altro modulo fino al modulo 4


Accessori

- Ingranaggi dritti dello stesso

modulo es. G1,25..., ZG1,25...

IN : Acciaio

ZIN : Plastica



SCONTI PER QUANTITÀ ACCIAIO

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ PLASTICA

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Primitivo	Interno		Mozzo	Prezzo unit. da 1 a 5	
ACCIAIO IN	PLASTICA ZIN	Z	ØP	ØA	ØD	ØM	ACCIAIO IN	PLASTICA ZIN
IN1.25-51	ZIN1.25-51	51	63,75	61,75	100	94	64,43 €	46,39 €
IN1.25-60	ZIN1.25-60	60	75,00	72,50	100	94	69,06 €	49,73 €
IN1.25-100	ZIN1.25-100	100	125,00	122,50	175	150	120,83 €	86,99 €
↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓								
IN1.25-160	ZIN1.25-160	160	200,00	197,50	250	225	217,81 €	125,03 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...




RPCplss
Ruota fissa con piastra, Inox - Poliammide



EML
Volantino a lobi, Dado monoblocco



CLLCLLP
Forcella serie lunga, Lunga acciaio



LVTMFC
Device for controlling limit switches, For mini-actuator LVT



RHT
Ruota alte temperature, fino a 200kg



BG
Giunto Oldham, con vite a pressione



BPM-Z
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo plastica + sf...



DKONSL
Piedino antivibrante conico silicone, Fissaggio maschio




RURp
Ruota fissa con piastra, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra



CHA35
Cerniera ad avvitare, Hinge



HW_HT
Guida su semi-binari, Binario



PTR
Pignone tendicatenas, Per applicazioni correnti

Prodotti correlati



ZG125
Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)