

Ingranaggio interno



Modulo 1,25

Acciaio o plastica **lavorata**



- Angolo di pressione 20°
- Materiali:
Acciaio 34C10 o
Plastica delrin
(componenti lavorati)

Opzioni


- Numero di denti diverso:
- Altri materiali (acciaio, ottone...)
- Altro modulo fino al modulo 4

Accessori

- Ingranaggi dritti dello stesso modulo es. G1,25..., ZG1,25...

IN : Acciaio

ZIN : Plastica



SCONTI PER QUANTITÀ ACCIAIO

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ PLASTICA

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Primitivo	Interno		Mozzo	Prezzo unit. da 1 a 5	
ACCIAIO IN	PLASTICA ZIN	Z	ØP	ØA	ØD	ØM	ACCIAIO IN	PLASTICA ZIN
IN1.25-51	ZIN1.25-51	51	63,75	61,75	100	94	64,43 €	46,39 €
IN1.25-60	ZIN1.25-60	60	75,00	72,50	100	94	69,06 €	49,73 €
IN1.25-100	ZIN1.25-100	100	125,00	122,50	175	150	120,83 €	86,99 €
↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓								
IN1.25-160	ZIN1.25-160	160	200,00	197,50	250	225	217,81 €	125,03 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHAEss
Cerniera estetica, Inox



PSG05
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



RBS
Rondella elastica , Acciaio



DB
Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



LPCM
Leva con impugnatura cilindrica, Duroplast nero, leva in acciaio



BPHFclip
Sfera portante, Anello di fissaggio - montaggio dall'alto



SVT15
Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



FBL6000_K1
Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,2 a Ø0,3, Poliammide nero 6 - pi...



DOMI80
Accessori di collegamento, Kit di



CDP
Boccola di posizionamento,



SBF
Sealed flange bearing unit for Food Industry,



AXTR
Puleggia folle, Perno

Prodotti correlati



ZG125
Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)