



- **Angolo di pressione 20°**
- Materiali:
Acciaio 34C10 o
Plastica delrin (componenti lavorati)

Opzioni

- **Numero di denti diverso:**
- Altri materiali (acciaio, ottone...)
- **Altro modulo fino al modulo 4**

Accessori


- Ingranaggi dritti dello stesso modulo es. G1..., ZG1...



IN : Acciaio



ZIN : Plastica



SCONTI PER QUANTITÀ ACCIAIO

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ PLASTICA

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Primitivo	Interno	Mozzo	Prezzo unit. da 1 a 5		
ACCIAIO IN	PLASTICA ZIN	Z	ØP	ØA	ØM	ACCIAIO IN	PLASTICA ZIN	
IN1-58	ZIN1-58	58	58	56	100	94	62,80 €	45,22 €
IN1-60	ZIN1-60	60	60	58	100	94	63,60 €	45,78 €
IN1-100	ZIN1-100	100	100	98	150	125	109,15 €	78,58 €
↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓								
IN1-200	ZIN1-200	200	200	198	250	225	217,81 €	125,03 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



INO
Ingranaggio interno,
Acciaio 20NCD2



KK
Chiavetta
rettangolare, Acciaio



METC
Cuscinetto a collare ,
Bronzo
autolubrificante
METAFRAM



MDR_SS
Grillo con chiodo ad
occhiello, Inox




TCL-ECL
Piede massiccio per
carichi pesanti, Dado
di regolazione



SBF
Sealed flange bearing
unit for Food Industry,
cover



BPFL
Supporto a flangia
ovale con cuscinetto,
Lamiera



VP
Volantino a 6 lobi,
Duroplast - Acciaio



AT5M AT10M
Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT10
Poliuretano armatura



AT5P_AT10P
Piastra di giunzione
per cinghia AT, AT10



NSU
Supporto per sensore,
Morsetto universale
base a 90°



P60
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
118 Nm

Prodotti correlati



IN1
Ingranaggio interno,
Acciaio 20NCD2



ZG1
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



CLG1
Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato