



- **Angolo di pressione 20°**
- **Materiali:**  
Acciaio 34C10 o  
Plastica delrin (componenti lavorati)

### Opzioni

- **Numero di denti diverso:**
- **Altri materiali (acciaio, ottone...)**
- **Altro modulo fino al modulo 4**

### Accessori


- **Ingranaggi dritti dello stesso modulo es. G1..., ZG1...**



IN : Acciaio



ZIN : Plastica



### SCONTI PER QUANTITÀ ACCIAIO

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

### SCONTI PER QUANTITÀ PLASTICA

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Primitivo	Interno	Mozzo	Prezzo unit. da 1 a 5		
ACCIAIO IN	PLASTICA ZIN	Z	ØP	ØA	ØM	ACCIAIO IN	PLASTICA ZIN	
IN1-58	ZIN1-58	58	58	56	100	94	62,80 €	45,22 €
IN1-60	ZIN1-60	60	60	58	100	94	63,60 €	45,78 €
IN1-100	ZIN1-100	100	100	98	150	125	109,15 €	78,58 €
↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓								
IN1-200	ZIN1-200	200	200	198	250	225	217,81 €	125,03 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




CHA\_GC\_95S  
Cerniera a bandiera  
inox, A saldare



ACA  
Albero scanalato in  
acciaio, Acciaio



T5-16ECO  
Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
T, Serie economica -  
T5 allu...



MRS  
Cremagliera sezione  
metrica, Inox



PGMT  
Maniglia a ponte a  
fissaggio anteriore,  
inox



PCS37K  
Pignone a catena  
dentatura temprata,  
9.525mm (DIN06B-1)



CLB\_M  
Maniglia a ripresa,  
Zamak



BTSS  
Tenditore automatico  
universale per  
tenditore, Per  
ambienti aggressivi




PCLA\_T  
Maniglia a ripresa,  
Plastica



BL8  
Rinvio angolare, da  
0.20 a 2 Nm



NIN  
Dado autofrenante ,  
Inox A2



RLX  
Rullo folle plastica,  
PVC

## Prodotti correlati



IN1  
Ingranaggio interno,  
Acciaio 20NCD2



ZG1  
Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



CLG1  
Ingranaggio dritto in  
plastica stampata ,  
Nylon stampato