Ingranaggio interno

Acciaio o plastica lavorata

Modulo 1,0


- ***Angolo di pressione 20°***
- *Materiali:*
  Acciaio 34C10 o
  Plastica delrin (componenti lavorati)

Opzioni


- ***Numero di denti diverso:***
- *Altri materiali (acciaio, ottone...)*
- ***Altro modulo fino al modulo 4***

Accessori


- *Ingranaggi dittri dello stesso modulo es.* **G1..., ZG1...**



IN : Acciaio



ZIN : Plastica



alesaggio, chiavetta
MODIFICABILE
foro maschiato, perno, altro...

SCONTI PER QUANTITÀ ACCIAIO

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta


SCONTI PER QTÀ PLASTICA

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice ACCIAIO *IN*	Codice PLASTICA *ZIN*	Denti Z	Primitivo ØP	Interno ØA	ØD	Mozzo ØM	Prezzo unit. da 1 a 5 ACCIAIO *IN*	Prezzo unit. da 1 a 5 PLASTICA *ZIN*
IN1-58	ZIN1-58	58	58	56	100	94	62,80 €	45,22 €
IN1-60	ZIN1-60	60	60	58	100	94	63,60 €	45,78 €
IN1-100	ZIN1-100	100	100	98	150	125	109,15 €	78,58 €
↓	↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione						↓	↓
IN1-200	**ZIN1-200**	**200**	**200**	**198**	**250**	**225**	**217,81 €**	**125,03 €**

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Pattino Drylin® W, Pattino



Coperchio di protezione inox, Coperchio di protezione chiuso



Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Inox / bronzo - Serie



Chiusura a leva con serratura, Riscontro grezzo



Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Extraction tools




Rondella di tenuta Hygienic Usit®, Inox - EPDM bianco



Aggancio per tirante chiusura in gomma, Aggancio



Manicotto per giunto cardanico, Accessori



Piastrina di riscontro, 18mm



Grillo con chiodo ad occhiello, Inox




Cuscinetto combinato con anello interno, Carico assiale



Elementi di ancoraggio, Basamento

Prodotti correlati



Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



Ingranaggio dritto in plastica stampata , Nylon stampato