

Acciaio o plastica **lavorata**

Modulo

1,5

2,0



- Angolo di pressione 20°

- Materiali:

Acciaio 20NC2 o

Plastica delrin (componenti lavorati)

## Accessori

- Ingranaggi dritti dello stesso

modulo es. G1,5..., ZG1,5...


G2, ZG2...



IN : Acciaio



ZIN : Plastica



## SCONTI PER QTÀ ACCIAIO

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

## SCONTI PER QTÀ PLASTICA

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Z	Primitivo	Interno	Mozzo		Prezzo Unit. da 1 a 5			
Acciaio IN	Plastica ZIN	Denti	ØP	ØA	ØD	L	B	ØM	Acciaio IN	Plastica ZIN
<b>Modulo 1,5</b>										
IN1.5-41	ZIN1.5-41	41	61,5	58	100	15	12	94	86,73 €	62,33 €
IN1.5-60	ZIN1.5-60	60	90,0	87	150	15	12	125	133,33 €	95,90 €
IN1.5-100	ZIN1.5-100	100	150,0	147	200	15	12	175	225,72 €	173,99 €
<b>Modulo 2,0</b>										
IN2-40	ZIN2-40	40	80	76	150	15	12	125	119,74 €	83,80 €
IN2-60	ZIN2-60	60	120	116	175	15	12	150	186,56 €	130,58 €
IN2-80	ZIN2-80	80	160	156	220	15	12	200	245,54 €	171,85 €
IN2-100	ZIN2-100	100	200	196	250	15	12	220	315,84 €	221,08 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



Maniglia a ponte, Fino a 250°C



Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



Motovariatore meccanico, da 0,18 a 1,5kW



Maniglia a ripresa, Zamak



Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard (GP75)



Maniglia a ripresa, Zamak



Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,07 a 0,2Nm



Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 53,1 Nm



Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio : pressione e colla




Cerniera estetica, Inox




Guida lineare a sfere - Sfere inox, Carello - da 514 N a 16700 N

## Prodotti correlati



Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)



Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato