

- Inerti filettati con filettatura esterna a passo fine
- Materiale :  
Inox 303 eccetto maschiatura M10 e M12 in inox 430F

**Eccellente resistenza allo strappo**



## Applicazioni


- Utilizzo con alluminio ed altri metalli non ferrosi, plastica termoindurente e legno duro

## Assemblaggio

- Posizionare l'inserito in un semplice foro per mezzo dell'attrezzo di posa INS Tool, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura, o di una macchina automatica per maschiatura
- La boccola deve essere installata in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.
- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata. Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata

## Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Maschiatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione raccomandata min. max.	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. a conf.
INS300-M3/SS/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6 4,8	20	✓	48,13 €
INS300-M4/SS/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8 6,2	20	✓	49,21 €
INS300-M5/SS/B	M5	M8 X 1	10	7,1 7,6	20	✓	49,26 €
INS300-M6/SS/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6 9,4	20	✓	55,17 €
INS300-M8/SS/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6 11,4	20	✓	74,69 €
INS300-M10/SS/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6 13,4	15	✓	79,69 €
INS300-M12/SS/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6 15,4	10	✓	79,52 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



RFK38C

Riduttore ipoide inox,  
fino a 200 Nm



NKIA

Cuscinetto combinato  
con anello interno,  
Carico assiale  
monodirezion...



CHARcav

Cerniera a molla, to  
install



PF30

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
8.80 Nm




GAL\_25

Rullo per  
trasportatore, Senza  
cuscinetti a sfere




UTKswr

Guida lineare  
Utilitrack®, Profilo  
guida a V



BLHM20

Rinvio angolare, fino a  
1.77 Nm




RPPM

Cinghia aperta al  
metro tipo RPP, RPP5  
Poliuretano armatura  
in acciaio



BZY

Antivibrante elastico  
cilindrico, Acciaio



RPPM

Cinghia aperta al  
metro tipo RPP, RPP14  
Poliuretano armatura



HBM

Guida su semi-binari,  
Boccola di regolazione



NDS14C

Porta ventosa,  
Connettore angolare  
universale

## Prodotti correlati



INS

Boccola autofilettante  
acciaio, acciaio



INStool

Boccola autofilettante  
- Attrezzo, Strumento  
di posa



CHCSS

Vite esagonale  
CHC, Inox -  
A2