

- Inerti filettati con filettatura esterna a passo fine
- Materiale :
Inox 303 eccetto maschiatura M10 e M12 in inox 430F

Eccellente resistenza allo strappo



Applicazioni


- Utilizzo con alluminio ed altri metalli non ferrosi, plastica termoindurente e legno duro

Assemblaggio

- Posizionare l'inserito in un semplice foro per mezzo dell'attrezzo di posa INS Tool, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura, o di una macchina automatica per maschiatura
- La boccola deve essere installata in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.
- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata. Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata

Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Maschiatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione raccomandata min. max.	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. a conf.
INS300-M3/SS/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6 4,8	20	✓	48,13 €
INS300-M4/SS/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8 6,2	20	✓	49,21 €
INS300-M5/SS/B	M5	M8 X 1	10	7,1 7,6	20	✓	49,26 €
INS300-M6/SS/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6 9,4	20	✓	55,17 €
INS300-M8/SS/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6 11,4	20	✓	74,69 €
INS300-M10/SS/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6 13,4	15	✓	79,69 €
INS300-M12/SS/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6 15,4	10	✓	79,52 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



VDSB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastri di base per il blo...



CHMR

Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR



BPM-Z

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo plastica + sf...



T5P_T10P

Piastra di giunzione per cinghia T, T10



APB_F

Perno di fissaggio per morsetti, Filettato




AK

Giunto a soffietto Gerwah®, da 36 a 800Nm



PTKFss

Piede fissabile speciale agroalimentare, Stainless steel - 3-A



M1

Vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



DOMI80

Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80




TCXR

Tenditore per catena automatico, Con pignone inox



PF55

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



PRT-TO

Corona girevole Iglidur®, Con dentatura esterna- Iglidur®, allumini...

Prodotti correlati



INS

Boccola autofilettante acciaio, acciaio



INSTool

Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa



CHCSS

Vite a testa cava esagonale CHC, Inox - A2