

- Inerti filettati con filettatura esterna a passo fine
- Materiale :
Inox 303 eccetto maschiatura M10 e M12 in inox 430F

Eccellente resistenza allo strappo



Applicazioni


- Utilizzo con alluminio ed altri metalli non ferrosi, plastica termoindurente e legno duro

Assemblaggio

- Posizionare l'inserito in un semplice foro per mezzo dell'attrezzo di posa INS Tool, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura, o di una macchina automatica per maschiatura
- La boccola deve essere installata in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.
- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata. Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata

Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Maschiatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione raccomandata min. max.	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. a conf.
INS300-M3/SS/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6 4,8	20	✓	48,13 €
INS300-M4/SS/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8 6,2	20	✓	49,21 €
INS300-M5/SS/B	M5	M8 X 1	10	7,1 7,6	20	✓	49,26 €
INS300-M6/SS/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6 9,4	20	✓	55,17 €
INS300-M8/SS/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6 11,4	20	✓	74,69 €
INS300-M10/SS/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6 13,4	15	✓	79,69 €
INS300-M12/SS/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6 15,4	10	✓	79,52 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SUPccss

Calettatore di bloccaggio autocentrante inox, Con ghiera



SHNbr

Dado esagonale - DIN934, Ottone



CFF_SS

Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Inox / bronzo - Serie




BOX-TOR-A

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 2.90 x 1.78mm a 28.17 x...




DOMI80

Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80 con contatore e ...




ZR

Cremagliera in plastica, Delrin



PRL

Profilo supporto per catena, Profilo ad L ad incastro



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



PRF_T

Squadra di giunzione, Angolare di rinforzo



LRR-53

Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla acciaio



GTC

Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



TPEpb

Ruota per profili alluminio, Girevole con freno

Prodotti correlati



INS

Boccola autofilettante acciaio, acciaio



INStool

Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa



CHCSS

Vite a testa cava esagonale CHC, Inox - A2