

- Inserti filettati con filettatura esterna a passo fine

- Materiale :
Inox 303 eccetto maschiatura M10 e M12 in inox 430F

Applicazioni

- Utilizzo con alluminio ed altri metalli non ferrosi, plastica termoindurente e legno duro


Assemblaggio

- Posizionare l'inserto in un semplice foro per mezzo dell'attrezzo di posa INS Tool, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura, o di una macchina automatica per maschiatura
- La boccola deve essere installata in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.
- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata. Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata

Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.

Eccellente
resistenza allo
strappo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Maschiatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione raccomandata min. max.	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. a conf.
INS300-M3/SS/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6 4,8	20	✓	48,13 €
INS300-M4/SS/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8 6,2	20	✓	49,21 €
INS300-M5/SS/B	M5	M8 X 1	10	7,1 7,6	20	✓	49,26 €
INS300-M6/SS/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6 9,4	20	✓	55,17 €
INS300-M8/SS/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6 11,4	20	✓	74,69 €
INS300-M10/SS/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6 13,4	15	✓	79,69 €
INS300-M12/SS/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6 15,4	10	✓	79,52 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GP

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard



ALIDRP240

Alimentazione, 10 A



PDD

Pressore a molla sensore di rilevamento, Con attacco per sensore



E50

Riduttore a rinvio angolare, da 3 a 41 Nm



ACL

Elementi di giunzione, Angolare semicircolare




SH3

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP8 Poliuretano armatura in acciaio



RJA10_03

Guarnizione in gomma, Da agganciare



PR85

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 83



AC

Piastrina di riscontro, 12mm



CFF

Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo

Prodotti correlati



INS

Boccola autofilettante acciaio, acciaio



Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa



CHCSS

Vite a testa cava esagonale CHC, Inox - A2