

- Inerti filettati con filettatura esterna a passo fine
- Materiale :
Inox 303 eccetto maschiatura M10 e M12 in inox 430F

Eccellente resistenza allo strappo



Applicazioni


- Utilizzo con alluminio ed altri metalli non ferrosi, plastica termoindurente e legno duro

Assemblaggio

- Posizionare l'inserito in un semplice foro per mezzo dell'attrezzo di posa INS Tool, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura, o di una macchina automatica per maschiatura
- La boccola deve essere installata in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.
- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata. Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata

Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Maschiatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione raccomandata min. max.	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. a conf.
INS300-M3/SS/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6 4,8	20	✓	48,13 €
INS300-M4/SS/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8 6,2	20	✓	49,21 €
INS300-M5/SS/B	M5	M8 X 1	10	7,1 7,6	20	✓	49,26 €
INS300-M6/SS/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6 9,4	20	✓	55,17 €
INS300-M8/SS/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6 11,4	20	✓	74,69 €
INS300-M10/SS/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6 13,4	15	✓	79,69 €
INS300-M12/SS/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6 15,4	10	✓	79,52 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PSG35
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



PPG
Pistoncino a molla,
Con flangia di
fissaggio orizzontale




PRES
Accessori per pressa
PRES-3HR e
PRES-4HR, Coppia di
dadi per scanala...



NPCR
Morsetto porta
fotocelle, Regolabile



SSG1
Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L



PX_PO
Maniglia -
movimentazione
manuale, standard



TCSH
Tenditore per catena
automatico, Con
pattino



PRF_CLIP_45
Clip di fissaggio per
cavi per profili
alluminio, Per
canalina di ca...



BAG0
Anello di bloccaggio,
Inox



INS150
Inserto auto-
maschiante a passo



SEV
Attrezzo di bloccaggio
a tirante, A tirante



PM3
Vite senza fine,
Acciaio non temprato

Prodotti correlati



INS
Boccola autofilettante
acciaio, acciaio



INStool
Boccola autofilettante
- Attrezzo, Strumento
di posa



CHCSS
Vite a testa cava
esagonale CHC, Inox -
A2