

Boccola auto-filettante in acciaio **Aci Stock**

INS

Per materiali duri

- Inerti filettati con filettatura esterna a passo fine
- Acciaio cementato, finitura zincata bicromata

Applicazioni


- Utilizzo con alluminio ed altri metalli non ferrosi, plastica termoidurente e legno duro

Assemblaggio

- Posizionare l'inserto dentro un semplice foro per mezzo dell' attrezzo di posa INS Tool, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura o di una macchina automatica per maschiatura
- La boccola deve essere installata in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.
- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata.
Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata

Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.



**Eccellente
Resistenza
allo strappo**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Filettatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione min.	Perforazione raccomandata max.	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
INS300-M3/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6	4,8	20	✓	10,27 €
INS300-M4/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8	6,2	20	✓	13,99 €
INS300-M5/B	M5	M8 X 1	10	7,1	7,6	20	✓	15,37 €
INS300-M6/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6	9,4	20	✓	18,36 €
INS300-M8/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6	11,4	20	✓	22,65 €
INS300-M10/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6	13,4	15	✓	30,35 €
INS300-M12/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6	15,4	10	✓	36,45 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Accessori per porte,
Ferpaporte a
calamita




Volantino con razze e
impugnatura girevole,
Alluminio



Giunto cardanico
doppio, Sollecitazioni
normale



Rondella semplice ,
Acciaio




Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



Ingranaggio conico
inox, 1,5:1 2:1 3:1



Unità di guida per
cilindro, Colonna di
guida



Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato



Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2



Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



Pignone a catena
dentatura temprata,
19.05mm (DIN12B-1)



Chiusura a leva in
gomma con aggancio,
Bloccabile

Prodotti correlati



Inserto autofilettante,
Box kit per materiali
duri



Vite a testa cava
esagonale CHC,
Acciaio classe 12.19



Boccola autofilettante
- Attrezzo, Strumento
di posa