Boccola autofilettante ottone

Stock Ott

INSBR

Per materiali plastici

- ***Inserti filettati con filettatura esterna a passo fine***
- *Materiale: ottone*

Eccellente resistenza allo strappo

Applicazioni

- *Utilizzo con termoplastiche termoindurenti e legno duro*

Assemblaggio

- *Posizionare l'inserto in un semplice foro per mezzo dell' attrezzo di posa INS-TOOL, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura, o di una macchina automatica per maschiatura*
- *La boccola deve essere inserita in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.*
- *Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata. Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata*



Info.

- *La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.*

Accessori

- *Boccola autofilettante-attrezzo* ***INS-TOOL*** **(vol. 1 p.303)**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Maschiatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione raccomandata min.	Perforazione raccomandata max.	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
INS300-M3/BR/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6	4,8	20	✔	11,82 €
INS300-M4/BR/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8	6,2	20	✔	16,40 €
INS300-M5/BR/B	M5	M8 X 1	10	7,1	7,6	20	✔	18,53 €
INS300-M6/BR/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6	9,4	20	✔	23,86 €
INS300-M8/BR/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6	11,4	20	✔	34,29 €
INS300-M10/BR/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6	13,4	15	✔	42,67 €
INS300-M12/BR/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6	15,4	10	✔	45,21 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Boccola autofilettante acciaio

Per materiali duri

INS

Eccellente resistenza allo strappo

- ***Inserti filettati con filettatura esterna a passo fine***
- *Acciaio cementato, finitura zincata bicromata*

Applicazioni

- *Utilizzo con alluminio ed altri metalli non ferrosi, plastica termoindurente e legno duro*

Assemblaggio

- *Posizionare l'inserto dentro un semplice foro per mezzo dell' attrezzo di posa INS-TOOL, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura o di una macchina automatica per maschiatura*
- *La boccola deve essere inserita in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.*
- *Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata. Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata*



Info.

- *La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.*

Accessori

- *Boccola autofilettante-attrezzo* **INS-TOOL (*vol.* 1 *p.*303)**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Maschiatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione raccomandata min.	Perforazione raccomandata max.	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
INS300-M3/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6	4,8	20	✔	11,46 €
INS300-M4/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8	6,2	20	✔	15,62 €
INS300-M5/B	M5	M8 X 1	10	7,1	7,6	20	✔	17,23 €
INS300-M6/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6	9,4	20	✔	20,50 €
INS300-M8/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6	11,4	20	✔	25,27 €
INS300-M10/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6	13,4	15	✔	33,87 €
INS300-M12/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6	15,4	10	✔	40,72 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Boccola autofilettante inox

Inx Stock

INSss

Per materiali duri

- ***Inserti filettati con filettatura esterna a passo fine***
- *Materiale :*
  Inox 303 eccetto maschiatura M10 e M12 in inox 430F

Eccellente resistenza allo strappo

Applicazioni

- *Utilizzo con alluminio ed altri metalli non ferrosi, plastica termoindurente e legno duro*

Assemblaggio

- *Posizionare l'inserto in un semplice foro per mezzo dell'attrezzo di posa INS-TOOL, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura, o di una macchina automatica per maschiatura*
- *La boccola deve essere inserita in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.*
  - *Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata. Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata*



Info.

- *La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.*

Accessori

- *Boccola autofilettante-attrezzo* **INS-TOOL (vol. 1 p.303)**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Maschiatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione raccomandata min.	Perforazione raccomandata max.	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. a conf.
INS300-M3/SS/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6	4,8	20	✔	53,74 €
INS300-M4/SS/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8	6,2	20	✔	52,93 €
INS300-M5/SS/B	M5	M8 X 1	10	7,1	7,6	20	✔	55,04 €
INS300-M6/SS/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6	9,4	20	✔	61,61 €
INS300-M8/SS/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6	11,4	20	✔	83,36 €
INS300-M10/SS/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6	13,4	15	✔	89,00 €
INS300-M12/SS/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6	15,4	10	✔	88,80 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato

Guida dritta, Serie 880 e 881

Copiglia beta, Beta

Anello di sollevamento, Inox

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2

Ruota per vite senza fine, Bronzo

Volantino zigrinato, Zigrinato

Cerniera su facciata in poliammide, Poliammide nera

Rondella sferica - DIN6319, concava

Cremagliera sezione stretta, Inox

Dado per vite a sfere, Dado flangiato

Sfera portante a incastro, Leggero

Prodotti correlati

Boccola autofilettante Inox, Inox

Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa

Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa

Vite a testa cava esagonale CHC, Acciaio classe 12.19