


- Attrezzo di posa per inserto filettato
- Con stelo esagonale e supporto esagonale rotante



Esempio di messa in opera

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Ød	SW	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 9
INS300-TOOL-M3	M3	10	✓	89,30 €
INS300-TOOL-M4	M4	10	✓	89,30 €
INS300-TOOL-M5	M5	17	✓	101,20 €
INS300-TOOL-M6	M6	17	✓	101,20 €
INS300-TOOL-M8	M8	17	✓	116,11 €
INS300-TOOL-M10	M10	19	✓	122,06 €
INS300-TOOL-M12	M12	19	✓	157,79 €


\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



TBD

Tavola di  
posizionamento a  
passo inverso  
manuale, 2kg



RPP14

Cinghia di  
trasmissione RPP,  
RPP14



ADL\_F

Anello di  
sollevamento, Inox



DOMI80

Slitta di regolazione  
Domino 80, Slitta  
DOMILINE 80



AFA

Perno di fissaggio, con  
anello



RURp

Ruota girevole a  
doppio bloccaggio,  
Poliuretano - Mozzo  
alluminio (U...



ACL-APB

Sistema di chiusura,  
Ferpporta magnetico



FUSS

Ghiera autofrenante  
per cuscinetto, Ghiera  
autofrenante -  
rondella i...



ZDB

Ingranaggio conico in  
plastica, 2:1



BABam

Perno di sollevamento  
autobloccante,



ZG125

Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica



BVR

Battute a vite  
regolabile, Acciaio

## Prodotti correlati



INS

Boccola autofilettante  
acciaio, acciaio



INS\_BR

Boccola autofilettante  
Ottone, Ottone



INS\_SS

Boccola autofilettante  
Inox, Inox



INS100

Inserto auto-  
maschiante a passo  
grosso, Filetto largo