


- Attrezzo di posa per inserto filettato
- Con stelo esagonale e supporto esagonale rotante



Esempio di messa in opera

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Ød	SW	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 9
INS300-TOOL-M3	M3	10	✓	89,30 €
INS300-TOOL-M4	M4	10	✓	89,30 €
INS300-TOOL-M5	M5	17	✓	101,20 €
INS300-TOOL-M6	M6	17	✓	101,20 €
INS300-TOOL-M8	M8	17	✓	116,11 €
INS300-TOOL-M10	M10	19	✓	122,06 €
INS300-TOOL-M12	M12	19	✓	157,79 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RTK

Giunto Bowex®, a dentatura bombata, Nylon e acciaio



B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



UTKswrr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



PRF-SCREEN-5

Screen support, Support with 5 axes of rotation



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



PENC

Maniglia da incasso, montaggio a scatto




GBSsz

Vite a ricircolo di sfere, Dado cilindrico



F7-I

Visualizzatore multifunzione, Con sensore di posizione integrato




BH02

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips



Q6

Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio



FRss

Inserti filettati, Inox



T5-16ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...

Prodotti correlati



INS

Boccola autofilettante acciaio, acciaio



INS_BR

Boccola autofilettante Ottone, Ottone



INS_SS

Boccola autofilettante Inox, Inox



INS100

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Filetto largo