

## Serie economica in acciaio o **inox**

# KBww KBSww

- Manicotto a sfere massiccio
- Per guida lineare
- Manicotto chiuso
- Non permette la regolazione del gioco radiale
- Assemblaggio semplice
- Ottima precisione di guida
- Con guarnizioni di tenuta incorporate
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C

### Materiale:


- Acciaio o inox
- Gabbia di rotolamento in poliammide

### Info.

- Deve essere utilizzato con un albero trattato e rettificato Z-A o Z-B



**Serie economica**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc. Prezzo	-6%	-30%	Su richiesta	

Codice	dr	ØD	L	B	W	D1	Carico		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
							Dinamico C (N)	Statico Co (N)		
<b>Acciaio gabbia per le sfere</b>										
KB-8-WW	8 <sup>0/+0,008</sup>	16 <sup>0/+0,008</sup>	25 <sup>0/+0,2</sup>	16,5 <sup>0/+0,2</sup>	1,10	15,2	265	402	✓	9,25 €
KB-12-WW	12 <sup>0/+0,008</sup>	22 <sup>0/+0,009</sup>	32 <sup>0/+0,2</sup>	22,9 <sup>0/+0,2</sup>	1,30	21,0	510	784	✓	10,79 €
KB-16-WW	16 <sup>-0,001/+0,009</sup>	26 <sup>0/+0,009</sup>	36 <sup>0/+0,2</sup>	24,9 <sup>0/+0,2</sup>	1,30	24,9	578	892	✓	12,20 €
KB-20-WW	20 <sup>-0,001/+0,009</sup>	32 <sup>0/+0,011</sup>	45 <sup>0/+0,2</sup>	31,5 <sup>0/+0,2</sup>	1,60	30,3	862	1370	✓	12,85 €
KB-25-WW	25 <sup>-0,001/+0,011</sup>	40 <sup>0/+0,011</sup>	58 <sup>0/+0,3</sup>	44,1 <sup>0/+0,3</sup>	1,85	37,5	980	1570	✓	22,50 €
KB-30-WW	30 <sup>-0,001/+0,011</sup>	47 <sup>0/+0,011</sup>	68 <sup>0/+0,3</sup>	52,1 <sup>0/+0,3</sup>	1,85	44,5	1570	2740	✓	26,02 €
KB-40-WW	40 <sup>-0,002/+0,013</sup>	62 <sup>0/+0,013</sup>	80 <sup>0/+0,3</sup>	60,6 <sup>0/+0,3</sup>	2,15	59,0	2160	4020	✓	44,63 €
<b>Inox gabbia per le sfere in poliammide</b>										
KBS-12-WW	12 <sup>0/+0,008</sup>	22 <sup>0/+0,009</sup>	32 <sup>0/+0,2</sup>	22,9 <sup>0/+0,2</sup>	1,30	21,00	510	784	✓	29,45 €
KBS-16-WW	16 <sup>-0,001/+0,009</sup>	26 <sup>0/+0,009</sup>	36 <sup>0/+0,2</sup>	24,9 <sup>0/+0,2</sup>	1,30	24,90	578	892	✓	41,23 €
KBS-20-WW	20 <sup>-0,001/+0,009</sup>	32 <sup>0/+0,011</sup>	45 <sup>0/+0,2</sup>	31,5 <sup>0/+0,2</sup>	1,60	30,30	862	1370	✓	48,33 €
KBS-25-WW	25 <sup>-0,001/+0,011</sup>	40 <sup>0/+0,011</sup>	58 <sup>0/+0,3</sup>	44,1 <sup>0/+0,3</sup>	1,85	37,50	980	1570	✓	70,75 €
KBS-30-WW	30 <sup>-0,001/+0,011</sup>	47 <sup>0/+0,011</sup>	68 <sup>0/+0,3</sup>	52,1 <sup>0/+0,3</sup>	1,85	44,50	1570	2740	-	94,37 €
KBS-40-WW	40 <sup>-0,002/+0,013</sup>	62 <sup>0/+0,013</sup>	80 <sup>0/+0,3</sup>	60,6 <sup>0/+0,3</sup>	2,15	59,00	2160	4020	-	153,34 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



DFG

Ventosa, silicone



CDR

Per perno  
autobloccante, Cavo  
di ritegno



SUPss

Calettatore di  
bloccaggio  
autocentrante inox,  
Senza ghiera



ES

Bipod support base,  
Plastic




CF

Perno folle, Standard -  
acciaio



COA-COG

Staffa di montaggio  
per molla a gas,  
Staffa di montaggio  
piana per f...



PRF LIS

Guarnizione di tenuta,  
Black NBR



MET

Cuscinetto cilindrico,  
Bronzo  
autolubrificante  
METAFRAM



T5-16ECO

Puleggia dentata di  
posizionamento tipo




BLHB30

Rinvio angolare ad  
albero cavo, Fino a



CLM

Attacco per forcella,  
Corta inox



AC

Piastrina di riscontro,  
15mm

## Prodotti correlati



ZA

Albero per guida  
lineare, Acciaio  
temprato



ZB

Albero per guida  
lineare, Inox temprato



ZA

Albero per guida  
lineare, Acciaio  
temprato