

Serie economica  
in acciaio o **inox**

**KBww**  
**KBSww**

- Manicotto a sfere massiccio
- Per guida lineare
- Manicotto chiuso
- Non permette la regolazione del gioco radiale
- Assemblaggio semplice
- Ottima precisione di guida
- Con guarnizioni di tenuta incorporate
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C

- Materiale:

Acciaio o inox


Gabbia di rotolamento in poliammide

### Info.

- Deve essere utilizzato con un albero trattato e rettificato Z-A o Z-B



**Serie economica**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc. Prezzo	-6%	-30%	Su richiesta	

Codice	dr	ØD	L	B	W	D1	Carico		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
							Dinamico C (N)	Statico Co (N)		
<b>Acciaio gabbia per le sfere</b>										
KB-8-WW	8 <sup>0</sup> <sub>+0,008</sub>	16 <sup>0</sup> <sub>+0,008</sub>	25 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	16,5 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,10	15,2	265	402	✓	9,25 €
KB-12-WW	12 <sup>0</sup> <sub>+0,008</sub>	22 <sup>0</sup> <sub>+0,009</sub>	32 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	22,9 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,30	21,0	510	784	✓	10,79 €
KB-16-WW	16 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,009</sub>	26 <sup>0</sup> <sub>+0,009</sub>	36 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	24,9 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,30	24,9	578	892	✓	12,20 €
KB-20-WW	20 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,009</sub>	32 <sup>0</sup> <sub>+0,011</sub>	45 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	31,5 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,60	30,3	862	1370	✓	12,85 €
KB-25-WW	25 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,011</sub>	40 <sup>0</sup> <sub>+0,011</sub>	58 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	44,1 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	1,85	37,5	980	1570	✓	22,50 €
KB-30-WW	30 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,011</sub>	47 <sup>0</sup> <sub>+0,011</sub>	68 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	52,1 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	1,85	44,5	1570	2740	✓	26,02 €
KB-40-WW	40 <sup>-0,002</sup> <sub>+0,013</sub>	62 <sup>0</sup> <sub>+0,013</sub>	80 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	60,6 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	2,15	59,0	2160	4020	✓	44,63 €
<b>Inox gabbia per le sfere in poliammide</b>										
KBS-12-WW	12 <sup>0</sup> <sub>+0,008</sub>	22 <sup>0</sup> <sub>+0,009</sub>	32 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	22,9 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,30	21,00	510	784	✓	29,45 €
KBS-16-WW	16 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,009</sub>	26 <sup>0</sup> <sub>+0,009</sub>	36 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	24,9 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,30	24,90	578	892	✓	41,23 €
KBS-20-WW	20 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,009</sub>	32 <sup>0</sup> <sub>+0,011</sub>	45 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	31,5 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,60	30,30	862	1370	✓	48,33 €
KBS-25-WW	25 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,011</sub>	40 <sup>0</sup> <sub>+0,011</sub>	58 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	44,1 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	1,85	37,50	980	1570	✓	70,75 €
KBS-30-WW	30 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,011</sub>	47 <sup>0</sup> <sub>+0,011</sub>	68 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	52,1 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	1,85	44,50	1570	2740	-	94,37 €
KBS-40-WW	40 <sup>-0,002</sup> <sub>+0,013</sub>	62 <sup>0</sup> <sub>+0,013</sub>	80 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	60,6 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	2,15	59,00	2160	4020	-	153,34 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



AT5-BAR

Barra dentata, AT5



BLHT60

Rinvio angolare a T, da 26 a 70 Nm



PF55

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



GE\_ES

Snodo sferico, acciaio/acciaio



CHA60

Cerniera, Rettangolare forata o con fori svasati



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...



T10\_21N1F

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 nyl...



BAGtr

Anello di tenuta per vite trapezoidale,



HTD8M\_50

Puleggia dentata di trasmissione tipo



GE

Chiusura a leva, Miniature



BMM

Manopola, zigrinata

## Prodotti correlati



ZA

Albero per guida lineare, Acciaio temprato



ZB

Albero per guida lineare, Inox temprato



ZB

Albero per guida lineare, Inox temprato