



Grande capacità di carico

NB
NIPPON BEARING CO.


KBSuu
KBSuug

- **Manicotto con cilindro esterno massiccio inox**
- Per guida lineare
- Manicotto chiuso
- Non permette la regolazione del gioco radiale
- Assemblaggio semplice
- Ottima precisione di guida
- Con guarnizioni di tenuta incorporate
- T° d'utilizzo:
inox/poliammide: da -20°C a +80°C
inox/inox: da -20°C a +140°C
- Materiali:
Inox
Cuscinetti inox
Gabbia di rotolamento in poliammide



Info.

- Deve essere utilizzato con un albero trattato e rettificato Z-B



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
| Sc. | Prezzo | -6% | -12% | Su richiesta |

| Codice | dr | ØD | L | B | W | D1 | Carico | | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | C (N) | Co (N) | | |
| Con gabbia per le sfere inox | | | | | | | | | | |
| KBS-12-UU | 12 ⁰ _{+0,008} | 22 ⁰ _{-0,009} | 32 ⁰ _{-0,2} | 22,9 ⁰ _{-0,2} | 1,30 | 21,00 | 510 | 784 | ✓ | 73,09 € |
| KBS-16-UU | 16 ^{-0,001} _{+0,009} | 26 ⁰ _{-0,009} | 36 ⁰ _{-0,2} | 24,9 ⁰ _{-0,2} | 1,30 | 24,90 | 578 | 892 | ✓ | 88,45 € |
| KBS-20-UU | 20 ^{-0,001} _{+0,009} | 32 ⁰ _{-0,011} | 45 ⁰ _{-0,2} | 31,5 ⁰ _{-0,2} | 1,60 | 30,30 | 862 | 1370 | ✓ | 100,24 € |
| KBS-25-UU | 25 ^{-0,001} _{+0,011} | 40 ⁰ _{-0,011} | 58 ⁰ _{-0,3} | 44,1 ⁰ _{-0,3} | 1,85 | 37,50 | 980 | 1570 | - | 141,55 € |
| KBS-30-UU | 30 ^{-0,001} _{+0,011} | 47 ⁰ _{-0,011} | 68 ⁰ _{-0,3} | 52,1 ⁰ _{-0,3} | 1,85 | 44,50 | 1570 | 2740 | - | 182,83 € |
| KBS-40-UU | 40 ^{-0,002} _{+0,013} | 62 ⁰ _{-0,013} | 80 ⁰ _{-0,3} | 60,6 ⁰ _{-0,3} | 2,15 | 59,00 | 2160 | 4020 | - | 294,97 € |
| KBS-50-UU | 50 ^{-0,002} _{+0,013} | 75 ⁰ _{-0,013} | 100 ⁰ _{-0,3} | 77,6 ⁰ _{-0,3} | 2,65 | 72,00 | 3820 | 7940 | - | 412,95 € |
| Con gabbia per le sfere in poliammide | | | | | | | | | | |
| KBS-12-UUG | 12 ⁰ _{+0,008} | 22 ⁰ _{-0,009} | 32 ⁰ _{-0,2} | 22,9 ⁰ _{-0,2} | 1,30 | 21,00 | 510 | 784 | ✓ | 49,53 € |
| KBS-16-UUG | 16 ^{-0,001} _{+0,009} | 26 ⁰ _{-0,009} | 36 ⁰ _{-0,2} | 24,9 ⁰ _{-0,2} | 1,30 | 24,90 | 578 | 892 | ✓ | 58,94 € |
| KBS-20-UUG | 20 ^{-0,001} _{+0,009} | 32 ⁰ _{-0,011} | 45 ⁰ _{-0,2} | 31,5 ⁰ _{-0,2} | 1,60 | 30,30 | 862 | 1370 | ✓ | 76,63 € |
| KBS-25-UUG | 25 ^{-0,001} _{+0,011} | 40 ⁰ _{-0,011} | 58 ⁰ _{-0,3} | 44,1 ⁰ _{-0,3} | 1,85 | 37,50 | 980 | 1570 | - | 103,79 € |
| KBS-30-UUG | 30 ^{-0,001} _{+0,011} | 47 ⁰ _{-0,011} | 68 ⁰ _{-0,3} | 52,1 ⁰ _{-0,3} | 1,85 | 44,50 | 1570 | 2740 | - | 141,55 € |
| KBS-40-UUG | 40 ^{-0,002} _{+0,013} | 62 ⁰ _{-0,013} | 80 ⁰ _{-0,3} | 60,6 ⁰ _{-0,3} | 2,15 | 59,00 | 2160 | 4020 | - | 218,26 € |
| KBS-50-UUG | 50 ^{-0,002} _{+0,013} | 75 ⁰ _{-0,013} | 100 ⁰ _{-0,3} | 77,6 ⁰ _{-0,3} | 2,65 | 72,00 | 3820 | 7940 | - | 318,56 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SSDB
Ingranaggio conico
inox, 2:1



RAG-12-M8
Guida di scorrimento
a rotelle, Sistema di
ancoraggio



FRtool
Attrezzi per inserti
filettati, Attrezzo di
posa



SER69K-CLE
Chiusura 1/4 di giro
per agroalimentare,
Chiave



PGR
Impugnatura cilindrica
libera retraibile,
Retraibile



CHAK
Cerniera, Hi-Klik™ - di
posizionamento



RJA00_28
Guarnizione in
gomma, Da
agganciare



PCLA_T
Maniglia a ripresa,
Plastica




NT92
Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 15 a
40 Nm - a treni



SH1
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata



GARDLL
Bussola portamaschi,
Acciaio o Inox
Acciaio nichelato or



RPP5
Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP5

Prodotti correlati



ZB
Albero per guida
lineare, Inox temprato



ZA
Albero per guida
lineare, Acciaio
temprato