

## Grande capacità di carico

**NB**  
 NIPPON BEARING CO.


**KBSuu**  
**KBSuug**

- **Manicotto con cilindro esterno massiccio inox**
- Per guida lineare
- Manicotto chiuso
- Non permette la regolazione del gioco radiale
- Assemblaggio semplice
- Ottima precisione di guida
- Con guarnizioni di tenuta incorporate
- T° d'utilizzo:  
inox/poliammide: da -20°C a +80°C  
inox/inox: da -20°C a +140°C
- Materiali:  
Inox  
Cuscinetti inox  
Gabbia di rotolamento in poliammide



### Info.

- Deve essere utilizzato con un albero trattato e rettificato Z-B



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	dr	ØD	L	B	W	D1	Carico		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
							C (N)	Co (N)		
<b>Con gabbia per le sfere inox</b>										
KBS-12-UU	12 <sup>0</sup> <sub>+0,008</sub>	22 <sup>0</sup> <sub>-0,009</sub>	32 <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	22,9 <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,30	21,00	510	784	✓	73,09 €
KBS-16-UU	16 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,009</sub>	26 <sup>0</sup> <sub>-0,009</sub>	36 <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	24,9 <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,30	24,90	578	892	✓	88,45 €
KBS-20-UU	20 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,009</sub>	32 <sup>0</sup> <sub>-0,011</sub>	45 <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	31,5 <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,60	30,30	862	1370	✓	100,24 €
KBS-25-UU	25 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,011</sub>	40 <sup>0</sup> <sub>-0,011</sub>	58 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	44,1 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	1,85	37,50	980	1570	-	141,55 €
KBS-30-UU	30 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,011</sub>	47 <sup>0</sup> <sub>-0,011</sub>	68 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	52,1 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	1,85	44,50	1570	2740	-	182,83 €
KBS-40-UU	40 <sup>-0,002</sup> <sub>+0,013</sub>	62 <sup>0</sup> <sub>-0,013</sub>	80 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	60,6 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	2,15	59,00	2160	4020	-	294,97 €
KBS-50-UU	50 <sup>-0,002</sup> <sub>+0,013</sub>	75 <sup>0</sup> <sub>-0,013</sub>	100 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	77,6 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	2,65	72,00	3820	7940	-	412,95 €
<b>Con gabbia per le sfere in poliammide</b>										
KBS-12-UUG	12 <sup>0</sup> <sub>+0,008</sub>	22 <sup>0</sup> <sub>-0,009</sub>	32 <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	22,9 <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,30	21,00	510	784	✓	49,53 €
KBS-16-UUG	16 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,009</sub>	26 <sup>0</sup> <sub>-0,009</sub>	36 <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	24,9 <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,30	24,90	578	892	✓	58,94 €
KBS-20-UUG	20 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,009</sub>	32 <sup>0</sup> <sub>-0,011</sub>	45 <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	31,5 <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,60	30,30	862	1370	✓	76,63 €
KBS-25-UUG	25 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,011</sub>	40 <sup>0</sup> <sub>-0,011</sub>	58 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	44,1 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	1,85	37,50	980	1570	-	103,79 €
KBS-30-UUG	30 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,011</sub>	47 <sup>0</sup> <sub>-0,011</sub>	68 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	52,1 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	1,85	44,50	1570	2740	-	141,55 €
KBS-40-UUG	40 <sup>-0,002</sup> <sub>+0,013</sub>	62 <sup>0</sup> <sub>-0,013</sub>	80 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	60,6 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	2,15	59,00	2160	4020	-	218,26 €
KBS-50-UUG	50 <sup>-0,002</sup> <sub>+0,013</sub>	75 <sup>0</sup> <sub>-0,013</sub>	100 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	77,6 <sup>0</sup> <sub>-0,3</sub>	2,65	72,00	3820	7940	-	318,56 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



MPE  
Distanziatore  
esagonale, Acciaio



BWU  
Guida lineare di  
precisione, da 1510 N  
a 10500 N



BZY  
Antivibrante elastico  
cilindrico, Acciaio



PDD  
Pressore a molla  
sensore di  
rilevamento, Con  
attacco per sensore



PPD  
Pistoncino a molla,  
Per lamiera



PSG25  
Ingranaggio dritto di  
precisione, Inox 316



RURp  
Ruota girevole a  
doppio bloccaggio,  
Poliuretano - Mozzo  
alluminio (U...



F7-P-AM  
Visualizzatore  
multifunzione, Banda  
magnetica



NCT  
Giunto di  
collegamento, Ad



PAM\_SS  
Piede snodato con  
base lamiera, Ø 30 &



BFM  
Dado trapezoidale,  
Bronzo - 1 filetto



WS10  
Guida modulare  
Drylin® W, Binario

## Prodotti correlati



ZB  
Albero per guida  
lineare, Inox temprato



ZA  
Albero per guida  
lineare, Acciaio  
temprato



ZB  
Albero per guida  
lineare, Inox temprato