

Kit di motorizzazione 24V

Tipo: planetario

KITBUH

- Gruppo composto da
1 motoriduttore BUH77
- + 1 scheda elettronica
NANODC-1Q-30/3
- + 1 cavo NANODC-RS232
- + 1 alimentazione 24V 2,1A

(per maggiori dettagli tecnici,
consultare le pagine dei prodotti)


- Diametro limitato
- Funzionamento Start/Stop e
inversione di senso

Applicazione

- Traino industriale

Vantaggi

- Gruppo completo
- Facilità di installazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Codice	Motore utilizzato	Velocità max (giri / min)	Coppia max (Nm)	Prezzo unit.
KIT-BUH-900	BUH77-24-004	900	0,10	356,40 €
KIT-BUH-260	BUH77-24-012	260	0,30	356,40 €
KIT-BUH-140	BUH77-24-022	140	0,55	356,40 €
KIT-BUH-075	BUH77-24-040	75	1,00	356,40 €
KIT-BUH-023	BUH77-24-135	23	1,80	356,40 €
KIT-BUH-014	BUH77-24-250	14	2,00	356,40 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



NCT
Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



RBNpl
Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - caucciù



PRES
Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Regolazione



GD01
Giunto cardanico doppio, Sollecitazioni normale



LRX
Guida lineare a rulli, Binario - da 9410 N a 101000 N



MEFC
Cuscinetto a collare , Lega di ferro FP20 autolubrificante METAFRAM




BLHT50
Rinvio angolare a T, da 11.50 a 30 Nm



SBF
Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



FF50
Riduttore ad alberi paralleli, da 111 a 425



GPLso
Scovolo, seta




SRG
Chiusura a leva regolabile, Corsa da




S_ZZ
Cuscinetto radiale a sfere, Inox

Prodotti correlati



KITdog
Kit di motorizzazione 24V, Ruota e vite senza fine



NANO
Variatore di velocità 3A, 3 A