


Chiavetta rettangolare **DIN 6885** **Acc** **DIN** **Stock**

KK

Acciaio

- Permette il collegamento tramite interposizione tra 2 elementi
- Forma A
- Richiede la lavorazione delle scanalature di chiavetta
- Materiale:
Acciaio C45 60 daN/mm²
- Venduto a multipli, contattateci



Opzioni

- Versione in inox (316) e quote pollici

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 20+ | 50+ | 100+ | 200+ | 500+ | 1000+ |
|-----|--------|------|------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -45% | -55% | -65% | -70% | -80% | Su richiesta |

| Codice | W (h9) | H (h11) | L | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|--------|--------|---------|----|--------|-----------------------|
| KK2-10 | 2 | 2 | 10 | ✓ | 0,54 € |
| KK2-14 | 2 | 2 | 14 | ✓ | 0,54 € |
| KK2-20 | 2 | 2 | 20 | ✓ | 0,54 € |
| KK2-22 | 2 | 2 | 22 | ✓ | 0,54 € |
| KK3-8 | 3 | 3 | 8 | ✓ | 0,41 € |
| KK3-10 | 3 | 3 | 10 | ✓ | 0,45 € |
| KK3-12 | 3 | 3 | 12 | ✓ | 0,41 € |
| KK3-15 | 3 | 3 | 15 | ✓ | 0,41 € |
| KK3-20 | 3 | 3 | 20 | ✓ | 0,42 € |
| KK3-30 | 3 | 3 | 30 | ✓ | 0,41 € |
| KK3-40 | 3 | 3 | 40 | ✓ | 0,41 € |
| KK4-8 | 4 | 4 | 8 | ✓ | 0,41 € |
| KK4-10 | 4 | 4 | 10 | ✓ | 0,41 € |
| KK4-12 | 4 | 4 | 12 | ✓ | 0,41 € |
| KK4-15 | 4 | 4 | 15 | ✓ | 0,41 € |
| KK4-16 | 4 | 4 | 16 | ✓ | 0,41 € |
| KK4-20 | 4 | 4 | 20 | ✓ | 0,41 € |
| KK4-25 | 4 | 4 | 25 | ✓ | 0,42 € |
| KK5-10 | 5 | 5 | 10 | ✓ | 0,41 € |
| KK5-12 | 5 | 5 | 12 | ✓ | 0,41 € |
| KK5-14 | 5 | 5 | 14 | ✓ | 0,41 € |
| KK5-16 | 5 | 5 | 16 | ✓ | 0,41 € |
| KK5-18 | 5 | 5 | 18 | ✓ | 0,41 € |
| KK5-20 | 5 | 5 | 20 | ✓ | 0,43 € |
| KK5-25 | 5 | 5 | 25 | ✓ | 0,41 € |
| KK5-30 | 5 | 5 | 30 | ✓ | 0,45 € |
| KK5-35 | 5 | 5 | 35 | ✓ | 0,54 € |
| KK5-40 | 5 | 5 | 40 | ✓ | 0,54 € |
| KK5-50 | 5 | 5 | 50 | ✓ | 0,49 € |
| KK6-12 | 6 | 6 | 12 | ✓ | 0,54 € |
| KK6-14 | 6 | 6 | 14 | ✓ | 0,54 € |
| KK6-16 | 6 | 6 | 16 | ✓ | 0,54 € |

| Codice | W (h9) | H (h11) | L | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|-----------|--------|---------|----|--------|-----------------------|
| KK6-18 | 6 | 6 | 18 | ✓ | 0,54 € |
| KK6-20 | 6 | 6 | 20 | ✓ | 0,54 € |
| KK6-25 | 6 | 6 | 25 | ✓ | 0,54 € |
| KK6-28 | 6 | 6 | 28 | ✓ | 0,54 € |
| KK6-30 | 6 | 6 | 30 | ✓ | 0,54 € |
| KK6-32 | 6 | 6 | 32 | ✓ | 0,54 € |
| KK6-36 | 6 | 6 | 36 | ✓ | 0,56 € |
| KK6-45 | 6 | 6 | 45 | ✓ | 0,73 € |
| KK6-50 | 6 | 6 | 50 | ✓ | 0,65 € |
| KK8-7-18 | 8 | 7 | 18 | ✓ | 0,73 € |
| KK8-7-20 | 8 | 7 | 20 | ✓ | 0,73 € |
| KK8-7-22 | 8 | 7 | 22 | ✓ | 0,73 € |
| KK8-7-25 | 8 | 7 | 25 | ✓ | 0,75 € |
| KK8-7-30 | 8 | 7 | 30 | ✓ | 0,73 € |
| KK8-7-40 | 8 | 7 | 40 | ✓ | 0,84 € |
| KK8-7-45 | 8 | 7 | 45 | ✓ | 1,70 € |
| KK8-7-50 | 8 | 7 | 50 | ✓ | 0,90 € |
| KK10-8-20 | 10 | 8 | 20 | ✓ | 0,89 € |
| KK10-8-28 | 10 | 8 | 28 | ✓ | 0,89 € |
| KK10-8-30 | 10 | 8 | 30 | ✓ | 1,03 € |
| KK10-8-36 | 10 | 8 | 36 | ✓ | 1,03 € |
| KK10-8-40 | 10 | 8 | 40 | ✓ | 1,03 € |
| KK10-8-45 | 10 | 8 | 45 | ✓ | 1,22 € |
| KK10-8-50 | 10 | 8 | 50 | ✓ | 1,22 € |
| KK12-8-36 | 12 | 8 | 36 | ✓ | 1,37 € |
| KK12-8-40 | 12 | 8 | 40 | ✓ | 1,37 € |
| KK12-8-45 | 12 | 8 | 45 | ✓ | 1,53 € |
| KK12-8-50 | 12 | 8 | 50 | ✓ | 1,58 € |
| KK12-8-56 | 12 | 8 | 56 | - | 1,70 € |
| KK12-8-60 | 12 | 8 | 60 | ✓ | 1,70 € |
| KK14-9-50 | 14 | 9 | 50 | ✓ | 1,88 € |
| KK14-9-70 | 14 | 9 | 70 | ✓ | 2,65 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PRF CHA D
Cerniera ad avvitare,
Scardinabile



NK40
Guida mini Drylin® N,
Larghezza 40 mm



ZB
Albero per guida
lineare, Inox temprato



LPCM
Leva con impugnatura
cilindrica, Duroplast
nero, leva in acciaio



SSBRA
Ingranaggio conico
inox, 1:1



AC
Piastrina di riscontro,
12mm



PCS50K
Pignone a catena
dentatura temprata,
12.7mm (DIN08B-1)



KB_WW
Manicotto chiuso a
sfere di precisione,
Economica



BLHB30
Rinvio angolare ad
albero cavo, Fino a



BHEX
Tappo di protezione
esagonale,



TBE12
Economic mini-table
with trapezoidal




SR
Cremagliera sezione
stretta, Inox

Prodotti correlati



KKSS
Chiavetta
rettangolare , Inox



KS
Chiavetta in barre,
Acciaio - in barre



BOXKK
Box kit di chiavette,
Box kit - Acciaio o
inox



PCS75K
Pignone a catena
dentatura temprata,
19.05mm (DIN12B-1)