



- Permette il collegamento tramite interposizione tra 2 elementi
- Forma A / Materiale: inox 316 Ti (60 daN/mm²) (inox 1.4571)
- Richiede la lavorazione delle scanalature di chiavetta
- Venduto a multipli, contattateci



Indicazioni del progettista

| Diametro dell'alesaggio o dell'albero | Scanalatura di chiavetta (mm) | Scanalatura di chiavetta | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------|---|
| | | W | h | p |
| da Ø a Ø (incluso) | | | | |
| Ø6 - Ø8 | 2 | 1,07 | 1,25 | |
| Ø8 - Ø10 | 3 | 1,50 | 1,85 | |
| Ø10 - Ø12 | 4 | 1,86 | 2,55 | |
| Ø12 - Ø17 | 5 | 2,35 | 3,05 | |
| Ø17 - Ø22 | 6 | 2,83 | 3,55 | |
| Ø22 - Ø30 | 8 | 3,34 | 4,10 | |
| Ø30 - Ø38 | 10 | 3,34 | 5,10 | |
| Ø38 - Ø44 | 12 | 3,35 | 5,10 | |
| Ø44 - Ø50 | 14 | 3,80 | 5,50 | |



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ | 100+ | 200+ |
|-----|-------------|------|------|------|--------------|------|
| Sc. | Prezzo -15% | -45% | -55% | -65% | Su richiesta | |

| Codice | Larghezza W (h9) | Altezza H (h11) | Lunghezza L | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|-------------|------------------|-----------------|-------------|--------|-----------------------|
| KK2-20SS | 2 | 2 | 20 | ✓ | 3,88 € |
| KK3-10SS | 3 | 3 | 10 | ✓ | 1,37 € |
| KK3-20SS | 3 | 3 | 20 | ✓ | 1,50 € |
| KK4-10SS | 4 | 4 | 10 | ✓ | 1,67 € |
| KK4-12SS | 4 | 4 | 12 | ✓ | 1,03 € |
| KK4-18SS | 4 | 4 | 18 | ✓ | 1,71 € |
| KK4-20SS | 4 | 4 | 20 | ✓ | 1,84 € |
| KK4-25SS | 4 | 4 | 25 | ✓ | 1,94 € |
| KK5-10SS | 5 | 5 | 10 | ✓ | 1,78 € |
| KK5-20SS | 5 | 5 | 20 | ✓ | 2,13 € |
| KK5-25SS | 5 | 5 | 25 | ✓ | 2,26 € |
| KK5-30SS | 5 | 5 | 30 | ✓ | 2,56 € |
| KK6-10SS | 6 | 6 | 10 | ✓ | 2,13 € |
| KK6-20SS | 6 | 6 | 20 | ✓ | 2,55 € |
| KK6-25SS | 6 | 6 | 25 | ✓ | 2,86 € |
| KK6-30SS | 6 | 6 | 30 | ✓ | 3,31 € |
| KK8-7-20SS | 8 | 7 | 20 | ✓ | 3,44 € |
| KK8-7-25SS | 8 | 7 | 25 | ✓ | 3,88 € |
| KK8-7-30SS | 8 | 7 | 30 | ✓ | 4,47 € |
| KK8-7-35SS | 8 | 7 | 35 | ✓ | 4,86 € |
| KK10-8-20SS | 10 | 8 | 20 | ✓ | 4,62 € |
| KK10-8-25SS | 10 | 8 | 25 | ✓ | 5,35 € |
| KK10-8-30SS | 10 | 8 | 30 | ✓ | 6,25 € |
| KK10-8-35SS | 10 | 8 | 35 | ✓ | 6,83 € |
| KK12-8-20SS | 12 | 8 | 20 | - | 7,46 € |
| KK12-8-25SS | 12 | 8 | 25 | ✓ | 7,41 € |
| KK12-8-30SS | 12 | 8 | 30 | ✓ | 7,46 € |
| KK12-8-35SS | 12 | 8 | 35 | ✓ | 8,01 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



MAX26

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,075 a 0,6Nm



HG6

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



OP3

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 4 cifre




AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



RPB

Vite a ricircolo di sfere, Supporto



PRF JL6

Panel accessories, Guarnizione - Ø 6mm



BAG-MISS

Anello di serraggio con intaglio e maniglia a leva, Inox




SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



BPLF

Sfera portante alta sporgenza, Leggero



SLVHlok

Bloccaggio a leva, A leva verticale / base orizzontale



PCS62SS

Pignone a catena - Inox, 15.875mm (DIN 08B-1)



MSP23


Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...

Prodotti correlati



BOXKK

Box kit di chiavette, Box kit - Acciaio o inox



KS

Chiavetta in barre, Inox - in barre