Inox Stock Chiavetta rettangolare DIN 6885

Inox 316 Ti


KKSS


- ***Permette il collegamento tramite interposizione tra 2 elementi***
- *Forma A / Materiale: inox 316 Ti (60 daN/mm²) (inox 1.4571)*
- *Richiede la lavorazione delle scanalature di chiavetta*
- ***Venduto a multipli, contattateci***



Indicazioni del progettista

Diametro dell'alesaggio o dell'albero	Scanalatura di chiavetta (mm)		
da Ø a Ø (incluso)	W	h	p
Ø6 - Ø8	2	1,07	1,25
Ø8 - Ø10	3	1,50	1,85
Ø10 - Ø12	4	1,86	2,55
Ø12 - Ø17	5	2,35	3,05
Ø17 - Ø22	6	2,83	3,55
Ø22 - Ø30	8	3,34	4,10
Ø30 - Ø38	10	3,34	5,10
Ø38 - Ø44	12	3,35	5,10
Ø44 - Ø50	14	3,80	5,50





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-15%	-45%	-55%	-65%	Su richiesta

Codice	Larghezza W (h9)	Altezza H (h11)	Lunghezza L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
KK2-20SS	2	2	20	✔	3,88 €
KK3-10SS	3	3	10	✔	1,37 €
KK3-20SS	3	3	20	✔	1,50 €
KK4-10SS	4	4	10	✔	1,67 €
KK4-12SS	4	4	12	✔	1,03 €
KK4-18SS	4	4	18	✔	1,71 €
KK4-20SS	4	4	20	✔	1,84 €
KK4-25SS	4	4	25	✔	1,94 €
KK5-10SS	5	5	10	✔	1,78 €
KK5-20SS	5	5	20	✔	2,13 €
KK5-25SS	5	5	25	✔	2,26 €
KK5-30SS	5	5	30	✔	2,56 €
KK6-10SS	6	6	10	✔	2,13 €
KK6-20SS	6	6	20	✔	2,55 €
KK6-25SS	6	6	25	✔	2,86 €
KK6-30SS	6	6	30	✔	3,31 €
KK8-7-20SS	8	7	20	✔	3,44 €
KK8-7-25SS	8	7	25	✔	3,88 €
KK8-7-30SS	8	7	30	✔	4,47 €
KK8-7-35SS	8	7	35	✔	4,86 €
KK10-8-20SS	10	8	20	✔	4,62 €
KK10-8-25SS	10	8	25	✔	5,35 €
KK10-8-30SS	10	8	30	✔	6,25 €
KK10-8-35SS	10	8	35	✔	6,83 €
KK12-8-20SS	12	8	20	-	7,46 €
KK12-8-25SS	12	8	25	✔	7,41 €
KK12-8-30SS	12	8	30	✔	7,46 €
KK12-8-35SS	12	8	35	✔	8,01 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



Ingranaggio conico inox, 1:1



Ruota, Poliammide



Riduttore ipoide inox, fino a 200 Nm



Molla per stampi ISO10243, Extra-forte



Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù - a doppio blocca...



Rinvio angolare, fino a 4.4 Nm



Angular miter gear 120°, da 1,5 a 3



Guarnizione in gomma, Da agganciare



Piede snodato con base stampata Ø40,



Pomello a fungo inox, M3 a M8



Attuatore lineare a motore 4A, 4 ampere



Ventosa, silicone

Prodotti correlati



Box kit di chiavette, Box kit - Acciaio o inox



Chiavetta in barre, Inox - in barre



Chiavetta rettangolare, Acciaio