


- Permette il collegamento tramite interposizione tra 2 elementi
- Forma A / Materiale: inox 316 Ti (60 daN/mm²) (inox 1.4571)
- Richiede la lavorazione delle scanalature di chiavetta
- Venduto a multipli, contattateci

Indicazioni del progettista

Diametro dell'alesaggio o dell'albero	Scanalatura di chiavetta (mm)			
da Ø a Ø (incluso)	W h p	W	h	p
Ø6 - Ø8	2 1,07 1,25			
Ø8 - Ø10	3 1,50 1,85			
Ø10 - Ø12	4 1,86 2,55			
Ø12 - Ø17	5 2,35 3,05			
Ø17 - Ø22	6 2,83 3,55			
Ø22 - Ø30	8 3,34 4,10			
Ø30 - Ø38	10 3,34 5,10			
Ø38 - Ø44	12 3,35 5,10			
Ø44 - Ø50	14 3,80 5,50			



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo -15%	-45%	-55%	-65%	Su richiesta	

Codice	Larghezza W (h9)	Altezza H (h11)	Lunghezza L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
KK2-20SS	2	2	20	✓	3,88 €
KK3-10SS	3	3	10	✓	1,37 €
KK3-20SS	3	3	20	✓	1,50 €
KK4-10SS	4	4	10	✓	1,67 €
KK4-12SS	4	4	12	✓	1,03 €
KK4-18SS	4	4	18	✓	1,71 €
KK4-20SS	4	4	20	✓	1,84 €
KK4-25SS	4	4	25	✓	1,94 €
KK5-10SS	5	5	10	✓	1,78 €
KK5-20SS	5	5	20	✓	2,13 €
KK5-25SS	5	5	25	✓	2,26 €
KK5-30SS	5	5	30	✓	2,56 €
KK6-10SS	6	6	10	✓	2,13 €
KK6-20SS	6	6	20	✓	2,55 €
KK6-25SS	6	6	25	✓	2,86 €
KK6-30SS	6	6	30	✓	3,31 €
KK8-7-20SS	8	7	20	✓	3,44 €
KK8-7-25SS	8	7	25	✓	3,88 €
KK8-7-30SS	8	7	30	✓	4,47 €
KK8-7-35SS	8	7	35	✓	4,86 €
KK10-8-20SS	10	8	20	✓	4,62 €
KK10-8-25SS	10	8	25	✓	5,35 €
KK10-8-30SS	10	8	30	✓	6,25 €
KK10-8-35SS	10	8	35	✓	6,83 €
KK12-8-20SS	12	8	20	-	7,46 €
KK12-8-25SS	12	8	25	✓	7,41 €
KK12-8-30SS	12	8	30	✓	7,46 €
KK12-8-35SS	12	8	35	✓	8,01 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



LRRA

Latch with locking system, Aluminium



VKM

Dado quadrato in acciaio, Acciaio - 1 filetto



gt64r

Chiusura a farfalla a molla, Tolleranze di montaggio ampie



PR40

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 40



CHT

Motore AC asincrono trifase, 0.12 a 0.22kW



RURp

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Poliuretano - Mozzo alluminio (U...



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



HG6

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2




WW20

Carrello Drylin® W, Carrello



NT62

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 6 a 18 Nm - a treni



M1


Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati



BOXKK

Box kit di chiavette, Box kit - Acciaio o inox



KS

Chiavetta in barre, Inox - in barre



KK

Chiavetta rettangolare, Acciaio