



Acciaio C45 o inox 316

KS
KSss

- Da tagliare alla lunghezza desiderata
 - Conforme a DIN6880
- Materiali
Acciaio C45 (Resistenza alla rottura
50kg/mm² mini)
Inox 316Ti (X6CrNiMoTi17-12-2)




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	W	H	L	Stock*		Prezzo unit da. 1 a 5	
				Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
KS2-500	-	2	2	500	-	5,80 €	-
KS3-500	-	3	3	500	-	5,00 €	-
KS4-500	-	4	4	500	-	6,00 €	-
KS5-500	KS5-500/SS	5	5	500	-	7,70 €	56,84 €
KS6-500	KS6-500/SS	6	6	500	-	9,85 €	58,58 €
KS8-500	-	8	8	500	-	11,44 €	-
KS87-500	KS87-500/SS	8	7	500	-	9,84 €	83,04 €
KS10-500	-	10	10	500	-	16,72 €	-
KS108-500	KS108-500/SS	10	8	500	-	14,00 €	115,99 €
KS12-500	-	12	12	500	-	21,93 €	-
KS128-500	KS128-500/SS	12	8	500	-	12,57 €	139,59 €
KS14-500	-	14	14	500	-	25,89 €	-
KS149-500	KS149-500/SS	14	9	500	-	16,50 €	189,98 €
KS1610-500	KS1610-500/SS	16	10	500	-	20,94 €	235,43 €
KS1811-500	KS1811-500/SS	18	11	500	-	25,92 €	281,48 €
KS2012-500	-	20	12	500	-	29,46 €	-
KS2214-500	KS2214-500/SS	22	14	500	-	38,19 €	423,38 €
KS2514-500	-	25	14	500	-	43,35 €	-

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PRFbou

Sistema di chiusura,
Pulsante apriporta di
emergenza



PPS

Anello di
sollevamento, Gancio
universale ad avvitare




RFK48C

Riduttore ipoide inox,
fino a 350 Nm



H1

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



GBMz

Dado per vite a sfere,
Dado cilindrico a
circuiti multipli



WBGV

Anello di
sollevamento, Con
grillo ad avvitare



E60

Riduttore a rinvio
angolare, da 4.50 a
62 Nm



CHT

Motore AC asincrono
trifase, 0.18 a 0.55kW



FIRSTDC1Q60

Variatore di velocità
10A, 10 A



RBNpl

Ruota girevole a
doppio bloccaggio,
Acciaio - caucciù



E30


Riduttore a rinvio
angolare, da 1.50 a 9
Nm



MHMEP

Manovella ad
impugnatura girevole,
Prealesata

Prodotti correlati



KS

Chiavetta in barre,
Acciaio - in barre



KKSS

Chiavetta
rettangolare, Inox