



Acciaio C45 o inox 316

KS
KSss

- Da tagliare alla lunghezza desiderata
 - Conforme a DIN6880
- Materiali
Acciaio C45 (Resistenza alla rottura
50kg/mm² mini)
Inox 316Ti (X6CrNiMoTi17-12-2)



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ |
|-----|-------------|--------------|-----|
| Sc. | Prezzo -15% | Su richiesta | |

| Codice | W | H | L | Stock* | | Prezzo unit da. 1 a 5 | |
|------------|----|----|-----|---------|------|-----------------------|----------|
| | | | | Acciaio | Inox | Acciaio | Inox |
| KS2-500 | 2 | 2 | 500 | - | - | 5,80 € | - |
| KS3-500 | 3 | 3 | 500 | - | - | 5,00 € | - |
| KS4-500 | 4 | 4 | 500 | - | - | 6,00 € | - |
| KS5-500 | 5 | 5 | 500 | - | - | 7,70 € | 56,84 € |
| KS6-500 | 6 | 6 | 500 | - | - | 9,85 € | 58,58 € |
| KS8-500 | 8 | 8 | 500 | - | - | 11,44 € | - |
| KS87-500 | 8 | 7 | 500 | - | - | 9,84 € | 83,04 € |
| KS10-500 | 10 | 10 | 500 | - | - | 16,72 € | - |
| KS108-500 | 10 | 8 | 500 | - | - | 14,00 € | 115,99 € |
| KS12-500 | 12 | 12 | 500 | - | - | 21,93 € | - |
| KS128-500 | 12 | 8 | 500 | - | - | 12,57 € | 139,59 € |
| KS14-500 | 14 | 14 | 500 | - | - | 25,89 € | - |
| KS149-500 | 14 | 9 | 500 | - | - | 16,50 € | 189,98 € |
| KS1610-500 | 16 | 10 | 500 | - | - | 20,94 € | 235,43 € |
| KS1811-500 | 18 | 11 | 500 | - | - | 25,92 € | 281,48 € |
| KS2012-500 | 20 | 12 | 500 | - | - | 29,46 € | - |
| KS2214-500 | 22 | 14 | 500 | - | - | 38,19 € | 423,38 € |
| KS2514-500 | 25 | 14 | 500 | - | - | 43,35 € | - |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Altri prodotti...



Panel accessories,
Guarnizione - Ø 5mm




Accessori per
variatore di velocità
5A, Cavo USB per
connessione PC



Piastra di giunzione
per cinghia RPP, RPP8



Catena a tapparella,
Larga serie 882



Cremaiera in
plastica, Delrin



Accessorio per
indicatori, Flangia
blocco albero



Rinvio angolare a T,
da 11.50 a 30 Nm



Manicotto esagonale
maschiato, Esagonale
- inox



Pistoncino a molla,
inox



Perno ad innesto per
boccola magnetica,
Bloccaggio magnetico




Rondella semplice -
DIN125, Valigetta di
rondelle acciaio



Tenditore per catena
automatico, Con
pattino

Prodotti correlati



Chiavetta in barre,
Acciaio - in barre



Chiavetta
rettangolare , Inox