

- **Elemento di bloccaggio manuale**

- **Materiali:**

Impugnatura: inoxZ6CN18.10M


Lucidatura per elettrolisi

Rondella reggispinta: plastica rinforzata

in fibra di vetro PA 6 GF 30, nero

Asse d'articolazione, perno e rondella:

inox 303 lucidato



### SCONTI PER QUANTITÀ

<b>Qtà</b>	1+	6+	20+
<b>Sc.</b>	Prezzo -10% Su richiesta		

Codice	Maschiatura			B	B1	H	H1	A	A1	Forza di serraggio			Prezzo unit. da 1 a 5	
	ØD	ØD1	ØD2							F (kN)	Forza manuale (N)	Corsa (S)		
LAC-M5/SS	M5	18	9	21,5	15	14,5	22,0	70,4	79,2	4	120	1,2	✓	26,24 €
LAC-M6/SS	M6	18	9	21,5	15	14,5	22,0	70,4	79,2	4	120	1,2	✓	26,24 €
LAC-M8/SS	M8	27	11	33,2	24	18,0	28,5	96,0	108,0	8	350	1,5	✓	36,42 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



GFX

Giunto a dentatura bombata serie economica, Acciaio e poliammide



RFK48C

Riduttore ipoide inox, fino a 350 Nm



NPTR10

Connettore rinvio d'angolo, Regolabile



BMF

Manopola, Zigrinata - Cieco



INS\_BR

Boccola autoflettante Ottone, Ottone



DBL805

Rotella per catena, Serie 805



KB\_UU

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



DIV\_SS

Pistoncino a molla, Bloccabile - Inox



MHWC

Giunto flessibile a dischi doppi, Disco doppio



BLM

Pressore liscio a molla, Corpo termoplastica



SRG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 78mm a 90mm



HTD8M\_50

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Acciaio

## Prodotti correlati



LACT\_SS

Leva a camma regolabile, Maschio