

- Elemento di bloccaggio manuale

- Materiali:

Impugnatura: inoxZ6CN18.10M


Lucidatura per elettrolisi

Rondella reggispira: plastica rinforzata

in fibra di vetro PA 6 GF 30, nero

Asse d'articolazione, perno e rondella:

inox 303 lucidato



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Maschiatura			B	B1	H	H1	A	A1	Forza di serraggio			Prezzo unit. da 1 a 5	
	ØD	ØD1	ØD2							F (kN)	N	S		
LAC-M5/SS	M5	18	9	21,5	15	14,5	22,0	70,4	79,2	4	120	1,2	✓	26,24 €
LAC-M6/SS	M6	18	9	21,5	15	14,5	22,0	70,4	79,2	4	120	1,2	✓	26,24 €
LAC-M8/SS	M8	27	11	33,2	24	18,0	28,5	96,0	108,0	8	350	1,5	✓	36,42 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PRES3HR

Pressa manuale da banco, Pressione fino a 400kg



SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1



MFBS

Giunto a soffietto Inox, Inox - con vite a pressione



DZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox



CM

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Combination spanner



FGWA

Supporto per estremità dell'albero, A soletta



BLHB30

Rinvio angolare ad albero cavo, Fino a 4.4 Nm



CHA35

Cerniera ad avvitare, Hinge



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



BGPR

Braccio di reazione, Rigido



G4

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



MAX22

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,07 a 0,2Nm

Prodotti correlati



LACT_SS

Leva a camma regolabile, Maschio