


Vite trapezoidale acciaio



LFM

1 filetto inclinato a destra

- **Fabbricazione per rullatura (deformazione plastica)**
- A norma ISO 2901 / 2903
- Permette di trasmettere sforzi molto importanti
- Ottimo stato della superficie
- Materiale:
Acciaio semiduro XC38
- Tolleranza filettatura: DIN 103 7e





Applicazioni

- Macchina utensile
- Madrevite per tornio

Opzione

- Lunghezze fino a 3000mm**



A SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta
Lungh.	1000mm	2000mm*	3000mm*	
Prezzo	Uni.	x 2,12	x3,18	


B SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà.	1+	5+	10
Sc	Prezzo	-5%	Su richiesta
Lungh.	1000mm	2000mm*	3000mm*
Prezzo	Uni.	x 2,12	x3,18

Codice	ØD	Passo P (mm)	d min.	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. al metro	
						da 1 a 9	20 a 39***
LFM102	10	2	6,89	0,46	✓	A 7,73 €	A 4.64
LFM123	12	3	07,68	0,65	✓	A 10,97 €	A 6.58
LFM143	14	3	09,68	0,93	✓	A 14,13 €	A 8.48
LFM164	16	4	10,47	1,15	✓	A 17,46 €	A 10.48
LFM184	18	4	12,47	1,52	✓	A 21,53 €	A 12.92
LFM204	20	4	14,47	1,91	✓	A 25,80 €	A 15.48
LFM225	22	5	15,29	2,30	✓	A 30,93 €	A 18.56
LFM245	24	5	17,27	2,80	✓	A 35,50 €	A 21.30
LFM285	28	5	21,27	3,90	✓	A 49,22 €	A 29.53
LFM306	30	6	21,56	4,33	✓	A 53,84 €	A 32.30
LFM326	32	6	23,56	5,00	✓	A 61,57 €	A 36.94
LFM366	36	6	27,56	6,55	✓	B 46,16 €	B Su richiesta
LFM407	40	7	30,38	8,00	✓	B 58,30 €	B Su richiesta
LFM447	44	7	34,38	9,86	✓	B 77,09 €	B Su richiesta
LFM508	50	8	39,17	12,76	✓	B 95,92 €	B Su richiesta
LFM609	60	9	47,98	18,65	-	B 137,79 €	B Su richiesta
LFM7010	70	10	56,82	25,65	-	B 188,06 €	B Su richiesta
LFM8010	80	10	66,82	34,21	-	B 264,14 €	B Su richiesta
LFM9012	90	12	74,44	43,00	-	B 402,70 €	B Su richiesta
LFM9516	95	16	73,71	45,60	-	B 392,57 €	B Su richiesta
LFM10016	100	16	78,71	51,00	-	B 441,94 €	B Su richiesta
LFM12016	120	16	98,71	76,00	-	B 645,20 €	B Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - *** vedere tabella sconti - Dimensioni in mm

- **Fabbricazione per rullatura (deformazione plastica)**
- A norma ISO 2901 / 2903
- Permette di trasmettere sforzi molto importanti
- Ottimo stato della superficie
- Materiale: acciaio semiduro XC38
- Tolleranza filettatura: DIN 103 7e





Applicazioni

- Macchina utensile
- Madrevite per tornio

Opzione

- Lunghezze fino a 3000mm**



A SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo -30%	-40%	Su richiesta	
Lungh.	1000mm	2000mm*	3000mm*	
Prezzo	Uni.	x 2,12	x3,18	

B SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà.	1+	5+	10
Sc	Prezzo	-5%	Su richiesta
Lungh.	1000mm	2000mm*	3000mm*
Prezzo	Uni.	x 2,12	x3,18

Codice	ØD	Passo P (mm)	d min.	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. al metro da 1 a 9	Prezzo unit. al metro 20 a 39**
LFM102/LH	10	2	6,89	0,46	✓	A 9,52 €	A 5,71
LFM123/LH	12	3	07,68	0,65	✓	A 13,57 €	A 8,14
LFM143/LH	14	3	09,68	0,93	✓	A 18,58 €	A 11,15
LFM164/LH	16	4	10,47	1,15	✓	A 21,10 €	A 12,66
LFM184/LH	18	4	12,47	1,52	✓	A 25,92 €	A 15,55
LFM204/LH	20	4	14,47	1,91	✓	A 29,48 €	A 17,69
LFM225/LH	22	5	15,29	2,30	✓	A 36,57 €	A 21,94
LFM245/LH	24	5	17,27	2,80	✓	A 39,05 €	A 23,43
LFM285/LH	28	5	21,27	3,90	✓	A 57,77 €	A 34,66
LFM306/LH	30	6	21,56	4,33	✓	A 60,62 €	A 36,37
LFM326/LH	32	6	23,56	5,00	✓	A 70,33 €	A 42,20
LFM366/LH	36	6	27,56	6,55	-	B 52,29 €	B Su richiesta
LFM407/LH	40	7	30,38	8,00	-	B 71,95 €	B Su richiesta
LFM447/LH	44	7	34,38	9,86	-	B 102,22 €	B Su richiesta
LFM508/LH	50	8	39,17	12,76	-	B 117,32 €	B Su richiesta
LFM559/LH	55	9	42,98	15,40	-	B Su richiesta	B Su richiesta
LFM609/LH	60	9	47,98	18,65	-	B 178,92 €	B Su richiesta
LFM7010/LH	70	10	56,82	25,65	-	B 243,97 €	B Su richiesta
LFM8010/LH	80	10	66,82	34,21	-	B 354,53 €	B Su richiesta
LFM9012/LH	90	12	74,44	43,00	-	B Su richiesta	B Su richiesta
LFM9516/LH	95	16	73,71	45,60	-	B Su richiesta	B Su richiesta
LFM10016/LH	100	16	78,71	51,00	-	B Su richiesta	B Su richiesta
LFM12016/LH	120	16	98,71	76,00	-	B Su richiesta	B Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - *** vedere tabella sconti - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BABT

Perno autobloccante,
Inox temprato



PCF4

Supporto antivibrante
cabina conico, Piastra
a base quadrata



NT62

Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 6 a
18 Nm - a treni parall...



NAST

Rotelle, Con anello
interno



MLY

Grillo con chiodo ad
occhiello, Acciaio



PCS8ECO

Pignone a catena -
acciaio, 8mm (DIN
05B-1)



PLM-16A

Magnete, Con foro
maschiato




ZDB

Ingranaggio conico in
plastica, 2:1



BPM

Pressore a molla con
intaglio e puntale a



RPPM

Cinghia aperta al
metro tipo RPP, RPP14



RHT

Ruota alte
temperature, fino a



EP7

Indicatore di posizione
elettronico, 5 cifre

Prodotti correlati




BFM

Dado trapezoidale,
Bronzo - 1 filetto



LRM

Dado cilindrico in
bronzo, Bronzo - 1
filetto



VKM

Dado quadrato in
acciaio, Acciaio - 1
filetto



SVT15

Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite
traslante