


- Quick closing catch
- Push to close
- Material:  
Chromed zamak



## DISCOUNTS

|       |      |     |      |            |
|-------|------|-----|------|------------|
| Qty   | 1+   | 6+  | 20+  | 50+        |
| Disc. | List | -5% | -10% | On request |

| Part number  | A    | B    | C    | C1   | C2   | D    | E   | F  | G  |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|
| LQT-2B-42-8  | 42,5 | 8,0  | 14,0 | 10,0 | 6,5  | 26,7 | 2,5 | 35 | 16 |
| LQT-2B-50-10 | 50,0 | 10,0 | 16,0 | 12,5 | 7,4  | 29,8 | 3,0 | 40 | 20 |
| LQT-2B-70-13 | 70,0 | 13,5 | 21,2 | 17,0 | 11,0 | 49,0 | 4,0 | 60 | 30 |

| Part number  | H  | J    | K    | L   | S1  | S2  | Force (N) | Weight (g) | Price each 1 to 5 |
|--------------|----|------|------|-----|-----|-----|-----------|------------|-------------------|
| LQT-2B-42-8  | 25 | 7,5  | 11,3 | 2,5 | 3,2 | 6,2 | 30        | 16         | 12,21 €           |
| LQT-2B-50-10 | 30 | 9,0  | 12,3 | 2,5 | 4,2 | 8,2 | 33        | 26         | 14,37 €           |
| LQT-2B-70-13 | 42 | 10,5 | 17,2 | 3   | 4,2 | 8,2 | 35        | 70         | 24,73 €           |

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



Deceleratore, Flangia rettangolare



Panamech, Multi-Beam inox, Inox - con ganascia di serraggio




Rinvio angolare a L, da 0.53 a 1.77



Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips



Vite senza fine, Acciaio temprato



Vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



Tenditore rigido, Manuale



Profilato alluminio standard, 19 x 45 mm



Pignone a catena - acciaio, 6mm (DIN)



Rinvio angolare a L, da 3 a 10.30 Nm



Maniglia a ripresa - maschio, Zamak



Maniglia da incasso, montaggio a scatto

## Prodotti correlati



Chiavistello con perno prismatico, Lucchetto a molla