


- Quick closing catch
- Push to close
- Material:
Chromed zamak



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	A	B	C	C1	C2	D	E	F	G
LQT-2B-42-8	42,5	8,0	14,0	10,0	6,5	26,7	2,5	35	16
LQT-2B-50-10	50,0	10,0	16,0	12,5	7,4	29,8	3,0	40	20
LQT-2B-70-13	70,0	13,5	21,2	17,0	11,0	49,0	4,0	60	30

Part number	H	J	K	L	S1	S2	Force (N)	Weight (g)	Price each 1 to 5
LQT-2B-42-8	25	7,5	11,3	2,5	3,2	6,2	30	16	12,21 €
LQT-2B-50-10	30	9,0	12,3	2,5	4,2	8,2	33	26	14,37 €
LQT-2B-70-13	42	10,5	17,2	3	4,2	8,2	35	70	24,73 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



PP50

Riduttore a ruota e vite senza fine, da 6.50 a 12.80 Nm



ATZY

Antivibrante elastico sgolato, Acciaio



MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata , 2:1



NT122

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 32 a 85 Nm - a treni paral...



HLUss

Volantino a razze, Inox 316



DILC

Indexing plunger with cam, with cam



PRF_ROUL_F_

Ruota per profili alluminio, Con freno




CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 41 Nm



PRF1932

Profilato alluminio standard, 19 x 32 mm



AFM

Cuscinetto a collare , Polimero alimentare



EZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox



PLM-SC

Magnete piatto, With threaded hole

Prodotti correlati



LRR

Chiavistello con perno prismatico, Lucchetto a molla