



- Quick closing catch
- Push to close
- Material:
Chromed zamak



DISCOUNTS


Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	A	B	C	C1	C2	D	E	F	G
LQT-2B-42-8	42,5	8,0	14,0	10,0	6,5	26,7	2,5	35	16
LQT-2B-50-10	50,0	10,0	16,0	12,5	7,4	29,8	3,0	40	20
LQT-2B-70-13	70,0	13,5	21,2	17,0	11,0	49,0	4,0	60	30

Part number	H	J	K	L	S1	S2	Force (N)	Weight (g)	Price each 1 to 5
LQT-2B-42-8	25	7,5	11,3	2,5	3,2	6,2	30	16	12,21 €
LQT-2B-50-10	30	9,0	12,3	2,5	4,2	8,2	33	26	14,37 €
LQT-2B-70-13	42	10,5	17,2	3	4,2	8,2	35	70	24,73 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



CDRs

Perno autobloccante,
Cavo di ritegno



YG0

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



MAX22

Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0,07 a
0,2Nm



PWC

Inseri filettati, Kit
Powercoil - con o
senza attrezzo di posa



PCLA_M

Maniglia a ripresa -
femmina, Plastica




BABFCFO

Perno autobloccante,
Bocce di fissaggio
con flangia ovale



PSP

Accessori per
pannello, Profilo
supporto per pannelli



M0

Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



ABL100000

Spazzola antistatica,
Per superfici fragili



PTGT

Puleggia folle, Per
cinghia trapezoidale



FR

Inseri filettati, Acciaio



CHM30-MOT

Motoriduttore AC
asincrono da 0,09 a
0,22kW, 0.09 a
0.22kW

Prodotti correlati



LRR

Chiavistello con perno
prismatico, Lucchetto
a molla