


- Quick closing catch
- Push to close
- Material:  
Chromed zamak



## DISCOUNTS


Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	A	B	C	C1	C2	D	E	F	G
LQT-2B-42-8	42,5	8,0	14,0	10,0	6,5	26,7	2,5	35	16
LQT-2B-50-10	50,0	10,0	16,0	12,5	7,4	29,8	3,0	40	20
LQT-2B-70-13	70,0	13,5	21,2	17,0	11,0	49,0	4,0	60	30

Part number	H	J	K	L	S1	S2	Force (N)	Weight (g)	Price each 1 to 5
LQT-2B-42-8	25	7,5	11,3	2,5	3,2	6,2	30	16	12,21 €
LQT-2B-50-10	30	9,0	12,3	2,5	4,2	8,2	33	26	14,37 €
LQT-2B-70-13	42	10,5	17,2	3	4,2	8,2	35	70	24,73 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



PRF4545r90

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm - R90°



DZY

Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio



GPlbr

Scovolo, ottone



APB\_T

Perno di fissaggio per morsetti, Maschiato



P45

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 40 Nm



PPS

Anello di sollevamento, Gancio universale ad avvitare



GE\_ET\_2RS

Snodo sferico, Cromo duro/PTFE con guarnizioni di tenuta



AC144

Piastrina di riscontro piatta per chiusura, 22mm




SSG0

Ingrannaggio dritto Inox, Inox 304L



AT5P\_AT10P

Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10



PX\_PO

Maniglia - movimentazione manuale, con piastra



BWU

Guida lineare di precisione, da 1510 N a 10500 N

## Prodotti correlati



LRR

Chiavistello con perno prismatico, Lucchetto a molla