


- Quick closing catch
- Push to close
- Material:
Chromed zamak



DISCOUNTS


Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	A	B	C	C1	C2	D	E	F	G
LQT-2B-42-8	42,5	8,0	14,0	10,0	6,5	26,7	2,5	35	16
LQT-2B-50-10	50,0	10,0	16,0	12,5	7,4	29,8	3,0	40	20
LQT-2B-70-13	70,0	13,5	21,2	17,0	11,0	49,0	4,0	60	30

Part number	H	J	K	L	S1	S2	Force (N)	Weight (g)	Price each 1 to 5
LQT-2B-42-8	25	7,5	11,3	2,5	3,2	6,2	30	16	12,21 €
LQT-2B-50-10	30	9,0	12,3	2,5	4,2	8,2	33	26	14,37 €
LQT-2B-70-13	42	10,5	17,2	3	4,2	8,2	35	70	24,73 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



IN2

Ingranaggio interno,
Plastica lavorata
(delrin)



BS3

Panamech, Multi-
Beam inox, Inox - con
vite a pressione



PW_PWG3

Ruota di precisione,
Bronzo



DBL805

Rotella per catena,
Serie 805



ETGamme

Molla di trazione
DIN2097, DIN 2097



PCS6ECO

Pignone a catena -
acciaio, 6mm (DIN
04-1)



Q1

Cuscinetto orientabile
a sfere, Acciaio



CHC

Vite a testa cava
esagonale CHC,
Acciaio classe 12.19



ZBconique

Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



PW_PWG05

Ruota di precisione,
Bronzo



CLLCLLP

Perno serie lunga,
Acciaio - serie lunga



MDB_MTB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 2:1

Prodotti correlati



LRR

Chiavistello con perno
prismatico, Lucchetto
a molla