



LRH

1 filetto inclinato a destra e un filetto inclinato a sinistra




- Aste con una parte filettata inclinata a destra e una parte filettata inclinata a sinistra
- Filettatura trapezoidale
- Filettatura a norma BS 5346
- Tolleranza filettatura: 7e
- Fabbricazione tramite lavorazione
- Materiale:
Acciaio semiduro

Filetto lavorato



Utilizzi

- Macchina utensile
- vite madre per rotazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc. Prezzo	-5%	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	Passo P (mm)	A (mm)	B (mm)	Stock*	Prezzo unit. 1 à 4
Lunghezza 1000mm						
LRH164-1	16	4	20	490	✓	90,10 €
LRH184-1	18	4	20	490	✓	104,64 €
LRH204-1	20	4	20	490	✓	121,06 €
LRH245-1	24	5	20	490	✓	144,87 €
LRH285-1	28	5	20	490	-	154,21 €
LRH306-1	30	6	20	490	✓	190,20 €
LRH326-1	32	6	20	490	-	181,80 €
LRH366-1	36	6	20	490	-	230,25 €
Lunghezza 2000mm						
LRH164-2	16	4	20	990	✓	181,89 €
LRH184-2	18	4	20	990	-	211,16 €
LRH204-2	20	4	20	990	✓	244,37 €
LRH245-2	24	5	20	990	✓	278,45 €
LRH285-2	28	5	20	990	-	310,94 €
LRH306-2	30	6	20	990	✓	337,81 €
LRH326-2	32	6	20	990	-	366,54 €
LRH366-2	36	6	20	990	-	464,26 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Spazzola cilindrica
modulare, Filo di crine di cavallo



Morsetto con
maniglia, Regolabile



Riduttore coassiale,
da 8 a 19 Nm



Anello di
sollevamento,
Maschio



Dado di sicurezza, Per
bloccaggio assiale



Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2



Snodo sferico,
acciaio/acciaio



Piede massiccio per
carichi pesanti, Dado
di regolazione



Slitta di regolazione
miniatura, 20



Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 18.00 x



Barra dentata, T10



Accessori di
collegamento, Leva di
serraggio

Prodotti correlati




Dado trapezoidale,
Bronzo - 1 filetto



Dado cilindrico in
bronzo, Bronzo - 1
filetto



Anello di tenuta per
vite trapezoidale,
Alluminio



Dado quadrato in
acciaio, Acciaio - 1
filetto