


1 filetto inclinato a destra  
e un filetto inclinato a sinistra


LRHSS

- Aste con una parte filettata inclinata a destra e una parte filettata inclinata a sinistra
- Filettatura trapezoidale
- Filettatura a norma DIN 103
- Tolleranza filettatura: 7e classe 100
- Fabbricazione tramite lavorazione
- Materiale: inox 304

inox






**NUOVO!**



### Utilizzi

- Macchina utensile
- vite madre per rotazione



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	Passo P (mm)	A (mm)	B (mm)	Prezzo. unit
<b>Lunghezza 1000mm</b>					
LRH164-1/SS	16	4	20	490	
LRH184-1/SS	18	4	20	490	
LRH204-1/SS	20	4	20	490	
LRH245-1/SS	24	5	20	490	
LRH306-1/SS	30	6	20	490	
LRH326-1/SS	36	6	20	490	
<b>Lunghezza 2000mm</b>					
LRH164-2/SS	16	4	20	990	
LRH184-2/SS	18	4	20	990	
LRH204-2/SS	20	4	20	990	
LRH245-2/SS	24	5	20	990	
LRH306-2/SS	30	6	20	990	
LRH326-2/SS	36	6	20	990	

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PTA50ssEB

Piede snodato con base stampata Ø50, 4000N



ACLBDDB

Sistema di chiusura per profili alluminio, Fermo a 2 sfere



CSSSS

Snodo sferico inox, Inox/ PTFE



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



MDR

Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio



ACLEPP

Angolare, 4 fori



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



IN1

Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli,



RAGb

Cylindrical brush track, For gentle



LRM

Dado cilindrico in bronzo, Bronzo - 1



PSPD40

Manopola a pressione, PVC nero

## Prodotti correlati



LRM

Dado cilindrico in bronzo, Bronzo - 1 filetto




BFM

Dado trapezoidale, Bronzo - 1 filetto



BAGtr

Anello di tenuta per vite trapezoidale, Alluminio



VKM

Dado quadrato in acciaio, Acciaio - 1 filetto