




Asta trapezoidale a doppia inclinazione

1 filetto inclinato a destra e un filetto inclinato a sinistra


LRHSS

- Aste con una parte filettata inclinata a destra e una parte filettata inclinata a sinistra
- Filettatura trapezoidale
- Filettatura a norma DIN 103
- Tolleranza filettatura: 7e classe 100
- Fabbricazione tramite lavorazione
- Materiale: inox 304

inox






NUOVO!



Utilizzi

- Macchina utensile
- vite madre per rotazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	Passo P (mm)	A (mm)	B (mm)	Prezzo. unit
Lunghezza 1000mm					
LRH164-1/SS	16	4	20	490	
LRH184-1/SS	18	4	20	490	
LRH204-1/SS	20	4	20	490	
LRH245-1/SS	24	5	20	490	
LRH306-1/SS	30	6	20	490	
LRH326-1/SS	36	6	20	490	
Lunghezza 2000mm					
LRH164-2/SS	16	4	20	990	
LRH184-2/SS	18	4	20	990	
LRH204-2/SS	20	4	20	990	
LRH245-2/SS	24	5	20	990	
LRH306-2/SS	30	6	20	990	
LRH326-2/SS	36	6	20	990	

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BLHT40

Rinvio angolare a T,
da 4 a 10.30 Nm



NPTF30

Morsetto di
collegamento, Fisso
Ø14 a Ø20



WSRM

Dado cilindrico in
polimero, Polimero
(Iglidur®) - 1 filetto



BAP

Anello di bloccaggio,
Ø10 - Ø20



MSP38

Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
Cilindrico Ø38 con...



DOG258

Motore riduttore DC 12V
e 24V DC, da 12 a 15
Nm



DPAR_DKON

Piedino antivibrante
parabolico, Acciaio



APB_F

Perno di fissaggio per
morsetti, Filettato



ACLRP

Rullo per profilati, Con
cuscinetto a sfere



BAGSS

Anello di bloccaggio
inox, Inox



CHMR110

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
980 Nm



RDE-B

Rondella di tenuta
Hygienic Usit®,
Stainless steel - EPDM
blu

Prodotti correlati