

- Maschiatura a norma NFE 03.616
- Dado lavorato
- Tolleranza maschiatura: 7H
- Materiale: bronzo UE


Accessorio

- Asta in acciaio LFM a 2 filetti



2 Filetti

**-40% DI SCONTO
DA 20 A 39 PEZZI**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta

** VEDERE TABELLA SCONTI

Riferimenti	Ød	Passo		C	Massa (kg)	Prezzi unit.	
		P	D			da 1 a 9	da 20 a 39**
LRM126	12	6	26	24	0,083	17,81 €	10,68 €
LRM168	16	8	36	32	0,232	28,27 €	16,96 €
LRM188	18	8	40	36	0,320	37,92 €	22,75 €
LRM208	20	8	45	40	0,455	42,35 €	25,41 €
LRM2210	22	10	45	44	0,480	53,94 €	32,36 €
LRM2410	24	10	50	48	0,656	59,78 €	35,86 €
LRM2810	28	10	60	56	1,102	95,43 €	57,26 €
LRM3012	30	12	60	60	1,140	91,77 €	55,06 €
LRM3212	32	12	60	64	1,177	101,61 €	60,97 €
LRM3612	36	12	75	72	2,189	160,63 €	96,38 €
LRM4014	40	14	80	80	2,725	200,23 €	120,14 €

Altri prodotti...



BABS

Perno autobloccante a sfere inox, Inox temprato




RFK38B

Riduttore ipoide inox, fino a 200 Nm



ZG2

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)




T5courroie

Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



DILC

Indexing plunger with cam, with cam



CDRs

Perno autobloccante, Cavo di ritegno



VTH

Vite a testa esagonale, Acciaio classe 8.8



RFKfp

Riduttore inox - accessori, Piede di supporto



NT63

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 8 to



BEAS

Manopola, stella, antistatico



HRV

Sistema di guida su binario a V Simple



PRF_FIX_STD

Fissaggio, Fissaggio standard

Prodotti correlati



LFM2

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 2 filetti



LFM2

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 2 filetti