



Dado cilindrico in bronzo

2 filetti trapezoidali inclinati a destra LRM

- Maschiatura a norma NFE 03.616
- Dado lavorato
- Tolleranza maschiatura: 7H
- Materiale: bronzo UE


Accessorio

- Asta in acciaio LFM a 2 filetti



2 Filetti

**-40% DI SCONTO
DA 20 A 39 PEZZI**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta

** VEDERE TABELLA SCONTI

Riferimenti	Ød	Passo		C	Massa (kg)	Prezzi unit.	
		P	D			da 1 a 9	da 20 a 39**
LRM126	12	6	26	24	0,083	17,81 €	10,68 €
LRM168	16	8	36	32	0,232	28,27 €	16,96 €
LRM188	18	8	40	36	0,320	37,92 €	22,75 €
LRM208	20	8	45	40	0,455	42,35 €	25,41 €
LRM2210	22	10	45	44	0,480	53,94 €	32,36 €
LRM2410	24	10	50	48	0,656	59,78 €	35,86 €
LRM2810	28	10	60	56	1,102	95,43 €	57,26 €
LRM3012	30	12	60	60	1,140	91,77 €	55,06 €
LRM3212	32	12	60	64	1,177	101,61 €	60,97 €
LRM3612	36	12	75	72	2,189	160,63 €	96,38 €
LRM4014	40	14	80	80	2,725	200,23 €	120,14 €

Altri prodotti...



PRF_CHA

Cerniera ad avvitare,
Su facciata



E60B

Riduttore a rinvio
angolare, da 4.50 a
24 Nm



RPctc

Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
Poliammide



PTA80

Piede snodato con
base stampata Ø80,
10000N



PTA100

Piede snodato con
base stampata Ø100,
15000N



DOMI_MD

Tavola rotante di
regolazione Domino,
55/1



MDB_MTB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 2:1



SBS_M

Catena semplice al
metro, Inox



GGB

Dado ad alette,
Maschiato passante



PRS100

Piede snodabile tutto
inox Ø100, Ø 100



PTA100

Piede snodato con
base stampata Ø100,
15000N



TRM

Cremagliera sezione
circolare, Acciaio -
modulo 1-6

Prodotti correlati



LFM2

Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 2 filetti



LFM2

Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 2 filetti