

- Maschiatura a norma NFE 03.616
- Dado lavorato
- Tolleranza maschiatura: 7H
- Materiale: bronzo UE


### Accessorio

- Asta in acciaio LFM a 2 filetti



**2 Filetti**

**-40% DI SCONTO  
DA 20 A 39 PEZZI**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta

\*\* VEDERE TABELLA SCONTI

Riferimenti	Ød	Passo		C	Massa (kg)	Prezzi unit.	
		P	D			da 1 a 9	da 20 a 39**
LRM126	12	6	26	24	0,083	17,81 €	10,68 €
LRM168	16	8	36	32	0,232	28,27 €	16,96 €
LRM188	18	8	40	36	0,320	37,92 €	22,75 €
LRM208	20	8	45	40	0,455	42,35 €	25,41 €
LRM2210	22	10	45	44	0,480	53,94 €	32,36 €
LRM2410	24	10	50	48	0,656	59,78 €	35,86 €
LRM2810	28	10	60	56	1,102	95,43 €	57,26 €
LRM3012	30	12	60	60	1,140	91,77 €	55,06 €
LRM3212	32	12	60	64	1,177	101,61 €	60,97 €
LRM3612	36	12	75	72	2,189	160,63 €	96,38 €
LRM4014	40	14	80	80	2,725	200,23 €	120,14 €

## Altri prodotti...



G-ECO2  
Ingranaggio dritto  
acciaio - serie ECO,  
Acciaio C45



SHW  
Rondella semplice ,  
Inox A2



T5\_11  
Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
T, T5 alluminio



R203  
Molla per stampi  
ISO10243, Leggero



PTA50ssEB  
Piede snodato con  
base stampata Ø50,  
4000N



RPP14  
Cinghia di  
trasmissione RPP,  
RPP14



ACL-PL  
Elementi di giunzione,  
Piastra di fissaggio -  
176x86 mm



PP50  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, da  
6.50 a 12.80 Nm



BPHFclip  
Sfera portante, Anello  
di fissaggio -  
montaggio dall'alto



BABV  
Ball lock pins lockable  
, Stainless steel



BABS  
Perno autobloccante a  
sfere inox 630, Inox  
temprato



GPBSS  
Impugnatura sferica  
femmina filettata,  
Alluminio

## Prodotti correlati



LFM2  
Vite trapezoidale  
acciaio, Acciaio  
semiduro - 2 filetti



LFM2  
Vite trapezoidale  
acciaio, Acciaio  
semiduro - 2 filetti